

**SAIBW-4/7**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.

Han- och hondelar för konfektionerbar montering för anslutningarna M8, M12, M16 och 7/8" som är mycket stabila och till exempel passar för maskinteknik. Kontaktdonet M12 erbjuder ett urval av 5 olika anslutningssystem.

Skruvanslutningen kan användas i en mängd olika applikationer. Med denna teknologi kan ledaren, alternativt med ändhylsor, kopplas in i anslutningselementen och fästas med en skruv. Den är den klassiska och billigaste anslutningstekniken som även fungerar med flera ledare i en anslutning.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Typ               | SAIBW-4/7                                            |
| Art.nr.           | <a href="#">9457700000</a>                           |
| Artikelbeteckning | Fritt anpassningsbara hylslister, M12, Hona, vinklad |
| GTIN (EAN)        | 4032248307814                                        |
| Frp               | 1 Stück                                              |

## SAIBW-4/7

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

|           |      |
|-----------|------|
| Nettovikt | 26 g |
|-----------|------|

## Temperaturer

|                                      |       |                                      |        |
|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|--------|
| Driftstemperatur, max                | 85 °C | Driftstemperatur, min.               | -40 °C |
| Temperaturområde för användning max. | 85 °C | Temperaturområde för användning min. | -25 °C |

## Environmental Product Compliance

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

|                           |                      |                       |                      |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Anslutningsarea max.      | 0,75 mm <sup>2</sup> | Anslutningsarea min.  | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningstyp            | Skruvanslutning      | Antal poler           | 4                    |
| Förskruvningar            | PG 7                 | Isolationshållfasthet | 10 <sup>8</sup> Ω    |
| Kabeldiameter max.        | 6 mm                 | Kabeldiameter min.    | 4 mm                 |
| Kapslingsmaterial         | PA                   | Kodering              | A                    |
| Kontakttyta               | CuSnZn               | Material låsring      | Zinkpressgjutning    |
| Märkspänning              | 250 V                | Märkström             | 4 A                  |
| Nedsmuttningsgrad         | 3                    | Skärmanslutning       | Nej                  |
| Skyddsklass               | IP67                 | Stickcykler           | ≥ 50                 |
| Temperaturområde kapsling | -40 ... +85 °C       |                       |                      |

## Normer

|                 |                 |                       |         |
|-----------------|-----------------|-----------------------|---------|
| Kontaktdon Norm | IEC 61076-2-101 | Certifikat nr (cURus) | E307231 |
|-----------------|-----------------|-----------------------|---------|

## Klassificeringar

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC002062    | ETIM 4.0   | EC002635    |
| ETIM 5.0   | EC002635    | ETIM 6.0   | EC002062    |
| UNSPSC     | 30-21-18-10 | eClass 5.1 | 27-26-07-01 |
| eClass 6.2 | 27-26-07-02 | eClass 7.1 | 27-44-01-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-01-02 | eClass 9.0 | 27-44-01-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-01-03 |            |             |

## Godkännanden

Godkännanden



|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Downloads

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Användardokumentation | <a href="#">Manual</a>                                                  |
| Broschyr/Katalog      | <a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Teknikuppgifter       | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                |
| Teknikuppgifter Data  | <a href="#">STEP</a>                                                    |

Skapandedatum den 10 juli 2019 14:44:40 CEST

Katalogversion 07.06.2019 / Tekniska ändringar förbehållna