

**SEE ESD 120****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüller erbjuder ett urval av ESD tänger som är lämpliga för användning inom elektronik eller finmekanik.

**Vad betyder ESD?**

Elektrostatiska urladdningar kan orsaka skador i mikroelektroniska komponenter, eftersom energin från en statisk urladdning i en halvledare motsvarar energin av ett blixtnedslag i ett träd. Materialen i ESD tängernas handtag innehåller därför tillsatssämnen som har en mycket låg ledningsförmåga och leder bort laddningarna som uppstår utan fara för användaren. Endast genom att arbeta med ESD tänger kan man garantera att känslig elektronik inte förstörs och att tillämpliga normer och föreskrifter efterföljs (t.ex. IEC TR 61 340-5, DIN EN 61 340-5, SP Method 2472). De tvåfärgade flerkomponenthandtagens ergonomi har optimerats för rörelserna vid servicearbeten. Form och material ger ett säkert grepp och möjliggör ett arbete utan att onödigt belasta handen. Kraften fördelas på en större kontaktyta och därmed fördelas trycket på motsvarande sätt.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	SEE ESD 120
Art.nr.	<a href="#">9205130000</a>
Artikelbeteckning	Elektronik ESD sidavbitare med spetsigt huvud
GTIN (EAN)	4032248698936
Frp	1 Stück

## SEE ESD 120

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Bredd	120 mm	Byggbredd (tum)	4,724 inch
vikt	90 g	Nettovikt	65,6 g

## Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000836	ETIM 4.0	EC000836
ETIM 5.0	EC000836	ETIM 6.0	EC000165
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-02
eClass 6.2	21-04-90-90	eClass 7.1	21-04-90-90
eClass 8.1	21-04-90-90	eClass 9.0	21-04-37-11
eClass 9.1	21-04-37-11		

## Godkännanden

Godkännanden



## Downloads

Broschyr/Katalog [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)  
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)