

**SAIL-VSA-M12G-10U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüller erbjuder ventilstickproppskabel med M12 kontakt eller fri ledningsände. Ventilstickproppens driftsläge signaliseras med ett indikeringsselement (ljusdiod). Ventilstickpropparna har alla en skyddskoppling. Weidmüllers program omfattar ventilstickproppar i utförandena A, B, C enligt DIN och industristandard. Skyddsklassen IP 67 uppfylls i istuckat läge. Utgångsriktningen är också viktig. Hos Weidmüller kan 0-gradsversioner levereras. Det innebär att kabelutgångsriktningen befinner sig vid PE-kontakten.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Typ               | SAIL-VSA-M12G-10U                                     |
| Art.nr.           | <a href="#">9457131000</a>                            |
| Artikelbeteckning | Ventilstickpropp, Stickkontakt rak - ventilkontakt, A |
| GTIN (EAN)        | 4032248229314                                         |
| Frp               | 1 Stück                                               |

**SAIL-VSA-M12G-10U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Nettovikt 342 g

**Temperaturer**

Drifttemperatur, max 80 °C

Temperaturområde för användning max. 80 °C

Drifttemperatur, min. -25 °C

Temperaturområde för användning min. -25 °C

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Tekniska data för kabel**

|                             |                     |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Antal poler                 | 3                   | Ledararea                   | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Ytterdiameter               | 4.6 ± 0.2 mm        | Kabellängd                  | 10 m                |
| Skärmad                     | Nej                 | Isolering                   | PP                  |
| Färgkodning                 | brun, blå, grön/gul | Mantelmateriäl              | PUR                 |
| Mantelfärg                  | svart               | Halogener                   | Nej                 |
| Temperaturområde, rörligt   | -25...80 °C         | Temperaturområde, fast lagd | -50...80 °C         |
| Släpkedjetålighet           | Ja                  | Vridtålighet                | 0 °/m               |
| Böjradie min, fast monterad | 5 x kabeldiameter   | Böjradie min, rörlig        | 10 x kabeldiameter  |
| Accelerartion               | 5 m/s <sup>2</sup>  | hastighet                   | 200 m/min           |
| Böjcykler                   | 2 Mio               | Säker mot svetsstänk        | Nej                 |

**Allmänna tekniska data**

|                           |                                     |                   |                                               |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| Utförande                 | Stickkontakt rak -<br>ventilkontakt | Anslutningsgänga  | övriga                                        |
| Kodering                  | Bryggform A (18 mm),<br>M12 = A     | Skyddsklass       | IP67, i åtdraget tillstånd                    |
| Kontaktyta                | förtennad                           | LED               | Ja                                            |
| Märkspänning              | 24 V                                | Märkström         | 4 A                                           |
| Temperaturområde kapsling | -25...+80 °C                        | Åtdragningsmoment | Montageskruv M3: 0,4<br>Nm, M12: 0,8 - 1,2 Nm |
| Skyddskoppling            | Zenerdiod                           |                   |                                               |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001855    | ETIM 4.0   | EC001855    |
| ETIM 5.0   | EC001855    | ETIM 6.0   | EC001855    |
| UNSPSC     | 30-21-18-10 | eClass 5.1 | 27-26-07-01 |
| eClass 6.2 | 27-27-92-18 | eClass 7.1 | 27-06-91-90 |
| eClass 8.1 | 27-06-91-90 | eClass 9.0 | 27-06-03-12 |
| eClass 9.1 | 27-06-03-11 |            |             |

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

### SAIL-VSA-M12G-10U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

### Downloads

Broschyr/Katalog


[FL FIELDWIRING EN](#)

## SAIL-VSA-M12G-10U


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Ritningar


### Profilritning




### Profilritning



### Polschema



### Polschema



### Kopplingsbild

