

**W-serien
IH 4.8 DB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration

Avbildning liknande

Klippon® Connect med klämbyggeteknik

Den höga tillförlitligheten och designvariationen för plintarna med klämbyggeanslutning gör planeringen enklare och optimerar driftsäkerheten. Klippon® Connect erbjuder ett beprövat svar på en serie av olika krav.

Allmänna beställningsdata

Typ	IH 4.8 DB
Art.nr.	0386160000
Artikelbeteckning	W-serien, Isoleringshylsa
GTIN (EAN)	4008190141004
Frp	100 Stück

W-serien IH 4.8 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	7 mm	Byggbredd (tum)	0,276 inch
Höjd	22 mm	Bygghöjd (tum)	0,866 inch
Djup	5 mm	Byggdjup (tum)	0,197 inch
Nettovikt	0,34 g		

Temperaturer

Driftstemperatur, min.	-50 °C	Lagertemperatur, max.	40 °C
Lagertemperatur, min.	10 °C	Drifttemperatur	-50 °C...
Lagertemperatur	10 °C...40 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C

Märkdata enligt UL

Certifikat nr. (UR)	E60693
---------------------	--------

Materialdata

Material	PA 66	Färgkod	mörkbeige
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		

Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage	explosionstestat utförande	Nej
---------------------	---------------	----------------------------	-----

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000897	ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-92-14	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-92		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP