

**Tillbehör  
ZB 35K SW M6X16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Produktillustration****Ledningsdragning för bygnadsinstallation**

För bygnadsinstallation erbjuder vi ett komplett system som rör sig runt 10×3-kopparskenan och innefattar perfekt koordinerade komponenter: från installationsplintar, nolledarplintar och fördelar-plintar till omfattande tillbehör som samlingsskenor och hållare för dessa.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Typ               | ZB 35K SW M6X16                                                                   |
| Art.nr.           | <a href="#">0502610000</a>                                                        |
| Artikelbeteckning | Tillbehör, Klämygel för samlingsskena, Märkarea: Klämygel, PA, svart, Genomföring |
| GTIN (EAN)        | 4008190332587                                                                     |
| Frp               | 20 Stück                                                                          |

**Tillbehör**  
**ZB 35K SW M6X16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |         |                 |            |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Bredd     | 14 mm   | Byggbredd (tum) | 0,551 inch |
| Höjd      | 32 mm   | Bygghöjd (tum)  | 1,26 inch  |
| Djup      | 34 mm   | Byggdjup (tum)  | 1,339 inch |
| Nettovikt | 18,65 g |                 |            |

**Temperaturer**

|                                 |                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperaturområde för användning | Temperaturområde<br>för användning se EG-<br>typintyg/IECEX-Certificate<br>of Conformity |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

## Tillbehör

### ZB 35K SW M6X16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Märkdata IECEx/ATEX

|                                 |                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certifikat nr. (ATEX)           | DEMKO03ATEX136028U                                                             | Certifikat nr. (IECEx) | IECExULD13.0005U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ledararea max. (ATEX)           | 35 mm <sup>2</sup>                                                             | Ledararea max. (IECEx) | 35 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperaturområde för användning | Temperaturområde för användning se EG-typintyg/IECEx-Certificate of Conformity | Märkning EN 60079-7    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ex 2014/34/EU märkning          |                                                                                | Säkerhetsanvisning     | Ex eb II C Gb<br>Monteringsanvisning: Komponentgruppen potentialutjämningsckenor är lämplig för användning i kapslingar i atmosfärer med brännbara gaser och brännbara damm. För användning i områden med brännbara gaser måste kapslingarna uppfylla kraven enligt EN60079-0 och EN60079-7. För användning i områden med brännbara damm måste kapslingarna uppfylla kraven enligt EN60079-0 och EN60079-31. I kombination med andra serier med radplintar och andra storlekar och när andra tillbehör används måste de föreskrivna luft- och krypsträckorna uppfyllas. När det gäller användning av tillbehör måste tillverkarens anvisningar följas. Uppställning av ingränsningar: Komponentgruppen potentialutjämningsckenor betraktas som en komponent, med Ex-märkning applicerad på samlingsskenhållare av typ SH och WEW. Vid oberoende användning täcks de ovan nämnda komponenterna inte av detta intyg. |
| II 2 G D                        |                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Klämbara ledare (Märkanslutning)

|                                |                    |                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| Anslutningstyp                 | Klämbygel          | Avisoleringslängd              | 19 mm              |
| Klämskruv                      | M 6                | Ledararea, entrådig, max.      | 16 mm <sup>2</sup> |
| Ledararea, entrådig, min.      | 16 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, fintrådig, min. | 16 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, fintrådig, max. | 35 mm <sup>2</sup> | Åtdragningsmoment, min.        | 4,5 Nm             |

### Märkdata enligt CSA

|                      |           |                      |       |
|----------------------|-----------|----------------------|-------|
| Certifikat nr. (CSA) | 12400-237 | Ledararea max. (CSA) | 2 AWG |
| Ledararea min. (CSA) | 6 AWG     |                      |       |

**Tillbehör**  
**ZB 35K SW M6X16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Materialdata**

|          |        |                    |    |
|----------|--------|--------------------|----|
| Material | Stål   | Isoleringsmaterial | PA |
| Färgkod  | Silver |                    |    |

**Systemparametrar**

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Utförande | för strömskena 10 x 3 mm |
|-----------|--------------------------|

**ytterligare tekniska data**

|                     |             |               |         |
|---------------------|-------------|---------------|---------|
| Monteringsanvisning | Genomföring | Monteringstyp | skruvad |
|---------------------|-------------|---------------|---------|

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000001    | ETIM 4.0   | EC000001    |
| ETIM 5.0   | EC000001    | ETIM 6.0   | EC002848    |
| UNSPSC     | 30-21-18-11 | eClass 5.1 | 27-14-11-31 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-90 | eClass 7.1 | 27-14-11-90 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-90 | eClass 9.0 | 27-14-11-92 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-92 |            |             |

**Godkännanden**

Godkännanden



|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                                                     |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Användardokumentation                               | <a href="#">Installation Instruction</a><br><a href="#">Storage Conditions</a> <a href="#">Terminal Blocks</a>     |
| Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | <a href="#">Attestation of Conformity</a><br><a href="#">ATEX Certificate</a><br><a href="#">IECEX Certificate</a> |
| Teknikuppgifter                                     | <a href="#">EPLAN</a> , <a href="#">WSCAD</a>                                                                      |
| Teknikuppgifter Data                                | <a href="#">STEP</a>                                                                                               |