

**Tillbehör
BZT 2 WS 10/5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Produktillustration**Fjäderanslutning med fjäderteknik**

Fjäderteknik är ett universellt kontaktsystem för alla vanliga ledaranslutningstyper. Dess fantastiska flexibilitetsnivå gör klämfjädern till en lönsam alternativ anslutning.

Allmänna beställningsdata

Typ	BZT 2 WS 10/5
Art.nr.	1805480000
Artikelbeteckning	Tillbehör, Märkningshållare
GTIN (EAN)	4032248270224
Frp	100 Stück

Tillbehör BZT 2 WS 10/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	5,1 mm	Byggbredd (tum)	0,201 inch
Höjd	11,25 mm	Bygghöjd (tum)	0,443 inch
Djup	22,5 mm	Byggdjup (tum)	0,886 inch
Nettovikt	0,375 g		

Temperaturer

Drifttemperatur, max	100 °C	Drifttemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Drifttemperatur	-40 °C.../TXJ100 °C	Lagertemperatur	10 °C...40 °C
Varaktig drifttemperatur, min.	-40 °C	Varaktig drifttemperatur, max.	100 °C

Materialdata

Material	Polyamid 66	Färgkod	vit
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		

Mått

Delning i mm (P)	5 mm
------------------	------

Systemparametrar

Utförande	för plintar
-----------	-------------

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	instucken	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000761	ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-11-20
eClass 8.1	27-14-11-37	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-92		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Broschyr/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP