

**Tillbehör  
BZT 1 WS 10/5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Produktillustration****Fjäderanslutning med fjäderteknik**

Fjäderteknik är ett universellt kontaktsystem för alla vanliga ledaranslutningstyper. Dess fantastiska flexibilitetsnivå gör klämfjädern till en lönsam alternativ anslutning.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Typ               | BZT 1 WS 10/5               |
| Art.nr.           | <a href="#">1805490000</a>  |
| Artikelbeteckning | Tillbehör, Märkningshållare |
| GTIN (EAN)        | 4032248270231               |
| Frp               | 100 Stück                   |

**Tillbehör  
BZT 1 WS 10/5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |         |                 |            |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Bredd     | 5,07 mm | Byggbredd (tum) | 0,2 inch   |
| Höjd      | 7,55 mm | Bygghöjd (tum)  | 0,297 inch |
| Djup      | 11,7 mm | Byggdjup (tum)  | 0,461 inch |
| Nettovikt | 0,21 g  |                 |            |

**Temperaturer**

|                                      |                     |                                      |               |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|
| Drifttemperatur, max                 | 100 °C              | Drifttemperatur, min.                | -40 °C        |
| Lagertemperatur, max.                | 40 °C               | Lagertemperatur, min.                | 10 °C         |
| Temperaturområde för användning max. | 100 °C              | Temperaturområde för användning min. | -40 °C        |
| Drifttemperatur                      | -40 °C.../TXJ100 °C | Lagertemperatur                      | 10 °C...40 °C |
| Varaktig drifttemperatur, min.       | -40 °C              | Varaktig drifttemperatur, max.       | 100 °C        |

**Materialdata**

|                                |             |         |     |
|--------------------------------|-------------|---------|-----|
| Material                       | Polyamid 66 | Färgkod | vit |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2         |         |     |

**Mått**

|                  |      |
|------------------|------|
| Delning i mm (P) | 5 mm |
|------------------|------|

**Systemparametrar**

|           |             |
|-----------|-------------|
| Utförande | för plintar |
|-----------|-------------|

**ytterligare tekniska data**

|                            |           |                     |               |
|----------------------------|-----------|---------------------|---------------|
| Montagesätt                | instucken | Monteringsanvisning | Direktmontage |
| explosionstestat utförande | Nej       |                     |               |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000761    | ETIM 4.0   | EC000761    |
| ETIM 5.0   | EC000761    | ETIM 6.0   | EC002848    |
| UNSPSC     | 30-21-18-11 | eClass 5.1 | 27-14-11-45 |
| eClass 6.2 | 27-14-92-14 | eClass 7.1 | 27-14-11-20 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-37 | eClass 9.0 | 27-14-11-92 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-92 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Användardokumentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Broschyr/Katalog      | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Teknikuppgifter       | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                    |
| Teknikuppgifter Data  | <a href="#">STEP</a>                            |