

TM
TM 206/15 V0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

Vårt omfattande utbud av TM-hylsor är lämpligt för universell hantering. Från tunna ledare till kablar med stor ytterdiameter täcker de ett stort område med olika applikationer. Sortimentet erbjuder ett mycket bra skydd av de påskrivna insticksskyltarna mot yttre påverkan. TM-hylsorna är flexibla vid montage. De finns i fem olika längder (12, 15, 18, 20, 30 mm) och elva storlekar – en skylttyp för alla hylsor.

- Optimalt skydd av de märkta insticksskyltarna
- Stort användningsområde för ledare och kabel
- En skylttyp för alla diametrar.
- TMX 30 för montering med buntband (bredd 4,6 mm)

Allmänna beställningsdata

Typ	TM 206/15 V0
Art.nr.	1806260000
Artikelbeteckning	TM, Hylsa x 27 mm, PVC, Färgkod: transparent, Ledarytterdiameter: 14 - 22 mm
GTIN (EAN)	4032248275779
Frp	200 Stück

TM
TM 206/15 V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	27 mm	Byggbredd (tum)	1,063 inch
Höjd	15 mm	Bygghöjd (tum)	0,591 inch
Djup	27 mm	Byggdjup (tum)	1,063 inch
Nettovikt	1,56 g		

Allmänna data

Bredd	27 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Färgkod	transparent	Material	PVC
Rekommenderade tillverkare	Transportväsende, Maskinbyggnad	Temperaturområde för användning	-40...80 °C
Typ av märkning	neutral		

Ledar- och kabelmärkning

Ledardiameter, max.	120 mm ²	Ledardiameter, min.	35 mm ²
Ledarytterdiameter	14 - 22 mm	Ledarytterdiameter, max.	22 mm
Ledarytterdiameter, min.	14 mm		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Meddelande om produktändring	PCN Transparent Sleeves_DE PCN Transparent Sleeves_EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP