


Serie EG
EGT2 EG2/EN SCHALT.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Brytar- och tryckknappintarna anpassar sig i sin yttre kontur till elektronikplintarnas yttre kontur. Tryckknappar och brytare underlättar idrifttagning, underhåll, övervakning och reparation av industriella anläggningar.

Allmänna beställningsdata

Typ	EGT2 EG2/EN SCHALT.
Art.nr.	0104060000
Artikelbeteckning	Serie EG, Funktionskomponent Växlande kontakt, brytande, Skruvanslutning
GTIN (EAN)	4008190119713
Frp	10 Stück

Serie EG
EGT2 EG2/EN SCHALT.**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Tekniska data****Mått och vikter**

Längd	58 mm	Bygglängd (tum)	2,283 inch
Bredd	18 mm	Byggbredd (tum)	0,709 inch
Höjd	50 mm	Bygghöjd (tum)	1,969 inch
Nettovikt	42,6 g		

Temperaturer

Drifttemperatur, max	85 °C	Drifttemperatur, min.	-25 °C
Lagertemperatur, max.	100 °C	Lagertemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-25 °C...85 °C	Omgivningstemperatur	-25°C...+85°C
Lagertemperatur	-40 °C... 100 °C		

Utgång

Märkkopplingsspänning	250 V AC	AC-brytförmåga (ohmsk), max.	1500 VA @ 250 V
DC-brytförmåga (ohmsk), max.	180 W @ 30 V		

Kontaktdata

Kontakttyp	Växlande kontakt, brytande
------------	----------------------------

Allmänna uppgifter

Skena	TS 32, TS 35	Färgkod	beige
-------	--------------	---------	-------

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik	Skruvanslutning	Anslutningsområde, märkarea	6 mm ²
Anslutningsområde, min.	0,5 mm ²	Anslutningsområde, max.	6 mm ²
Ledardiameter, fintrådig, max.	4 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001437	ETIM 4.0	EC001437
ETIM 5.0	EC001437	ETIM 6.0	EC002498
UNSPSC	30-21-19-17	eClass 5.1	27-37-16-01
eClass 6.2	27-37-16-01	eClass 7.1	27-37-16-01
eClass 8.1	27-37-16-01	eClass 9.0	27-37-92-01
eClass 9.1	27-37-92-01		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

DownloadsGodkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse [DE_PA5600_160419_001.pdf](#)
Teknikuppgifter [EPLAN_WSCAD](#)

Skapandedatum den 10 juli 2019 15:02:51 CEST

Katalogversion 07.06.2019 / Tekniska ändringar förbehållna

2