

**VG S (standardförskruvningar i rostfritt stål)
VGM12-SS 68 KB 3-6.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Denna serie med kabelförskruvningar i rostfritt stål är lämplig för industriella applikationer där skyddsklas IP68 krävs och för extrema användningsområden tack vare sin höga beständighet mot saltvatten och slagtålighet.

Allmänna beställningsdata

Typ	VGM12-SS 68 KB 3-6.5
Art.nr.	1009840000
Artikelbeteckning	VG S (standardförskruvningar i rostfritt stål), kabelförskruvning, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Rostfritt stål 1.4305 (303)
GTIN (EAN)	4032248714667
Frp	50 Stück

VG S (standardförskruvningar i rostfritt stål)
VGM12-SS 68 KB 3-6.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	28 mm	Bygglängd (tum)	1,102 inch
Nettovikt	11 g		

Allmänna uppgifter

Förskruvningar	Metrisk	Gänga (yttre)	M 12
Gängningslängd	6 mm	Gängstigning	1,5 mm
Kabeldiameter utsidan max.	6,5 mm	Kabeldiameter utsidan min.	3 mm
Material	Rostfritt stål 1.4305 (303)	Nyckelbredd 1	14 mm
Nyckelbredd 2	14 mm	O-Ring	NBR
Plintinsats	Polyamid 6	Skyddsklass	IP69K, IP68 - 5 bar (30 min.)
Tätningssinsats	CR	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Vridmoment kupolmutter, max.	7 Nm
Vridmoment kupolmutter, min.	5 Nm	Vridmoment muffar, max.	8 Nm
Vridmoment muffar, min.	10 Nm		

Klassificeringar

ETIM 4.0	EC002625	ETIM 5.0	EC002625
ETIM 6.0	EC000441	eClass 6.2	27-18-92-34
eClass 7.1	27-18-92-34	eClass 8.1	27-18-92-34
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-32

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP