

**SAK-serien  
QL 4 SAK6N**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Produktillustration****Klippon® Connect med klämbyggeteknik**

Den höga tillförlitligheten och designvariationen för plintarna med klämbyggelanslutning gör planeringen enklare och optimerar driftsäkerheten. Klippon® Connect erbjuder ett beprövat svar på en serie av olika krav.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ               | QL 4 SAK6N                                                              |
| Art.nr.           | <a href="#">0194500000</a>                                              |
| Artikelbeteckning | SAK-serien, Överkoppling, för rörlig överkopplingsskena, Antal poler: 4 |
| GTIN (EAN)        | 4008190025601                                                           |
| Frp               | 50 Stück                                                                |

**SAK-serien  
QL 4 SAK6N****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |         |                 |            |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Bredd     | 29,7 mm | Byggbredd (tum) | 1,169 inch |
| Höjd      | 6 mm    | Bygghöjd (tum)  | 0,236 inch |
| Djup      | 1 mm    | Byggdjup (tum)  | 0,039 inch |
| Nettovikt | 1,16 g  |                 |            |

**Temperaturer**

|                       |               |                       |       |
|-----------------------|---------------|-----------------------|-------|
| Lagertemperatur, max. | 40 °C         | Lagertemperatur, min. | 10 °C |
| Lagertemperatur       | 10 °C...40 °C |                       |       |

**Materialdata**

|          |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| Material | Koppar | Färgkod | grå |
|----------|--------|---------|-----|

**Mått**

|                  |      |
|------------------|------|
| Delning i mm (P) | 6 mm |
|------------------|------|

**Systemparametrar**

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Utförande | för rörlig överkopplingsskena |
|-----------|-------------------------------|

**ytterligare tekniska data**

|                            |         |                     |               |
|----------------------------|---------|---------------------|---------------|
| Montagesätt                | skruvad | Monteringsanvisning | Direktmontage |
| explosionstestat utförande | Nej     |                     |               |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | ETIM 4.0   | EC000489    |
| ETIM 5.0   | EC000489    | ETIM 6.0   | EC000489    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.0 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-40 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Användardokumentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Broschyr/Katalog      | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Teknikuppgifter       | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Teknikuppgifter Data  | <a href="#">STEP</a>                            |