

**SAK-serien  
AP SAK2.5 KRG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Abbildung liknande

**Klippon® Connect med klämbyggeteknik**

Den höga tillförlitligheten och designvariationen för plintarna med klämbyggeanslutning gör planeringen enklare och optimerar driftsäkerheten. Klippon® Connect erbjuder ett beprövat svar på en serie av olika krav.

**Allmänna beställningsdata**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Leveransstatus     | Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.     |
| Tillgänglig till   | 2020-12-31   |
| Typ                | AP SAK2.5 KRG  |
| Art.nr.            | <a href="#">0279520000</a>                                   |
| Artikelbeteckning  | SAK-serien, Ändplatta, 1.5 mm, mörkbeige, gul, Direktmontage |
| GTIN (EAN)         | 4008190014117  |
| Frp                | 20 Stück   |
| Alternativ produkt | <a href="#">1050000000</a>                                   |

**SAK-serien**  
**AP SAK2.5 KRG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |         |                 |            |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Bredd     | 1,5 mm  | Byggbredd (tum) | 0,059 inch |
| Höjd      | 36,5 mm | Bygghöjd (tum)  | 1,437 inch |
| Djup      | 31 mm   | Byggdjup (tum)  | 1,22 inch  |
| Nettovikt | 2,75 g  |                 |            |

**Temperaturer**

|                                 |               |                                 |        |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|--------|
| Lagertemperatur, max.           | 40 °C         | Lagertemperatur, min.           | 10 °C  |
| Lagertemperatur                 | 10 °C...40 °C | Varaktig driftstemperatur, min. | -60 °C |
| Varaktig driftstemperatur, max. | 130 °C        |                                 |        |

**Materialdata**

|                                |     |         |                |
|--------------------------------|-----|---------|----------------|
| Material                       | KrG | Färgkod | mörkbeige, gul |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |         |                |

**Systemparametrar**

|           |           |
|-----------|-----------|
| Utförande | Ändplatta |
|-----------|-----------|

**Ytterligare tekniska data**

|                     |               |         |    |
|---------------------|---------------|---------|----|
| Monteringsanvisning | Direktmontage | rastbar | Ja |
|---------------------|---------------|---------|----|

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000886    | ETIM 4.0   | EC000886    |
| ETIM 5.0   | EC000886    | ETIM 6.0   | EC000886    |
| UNSPSC     | 30-21-18-27 | eClass 5.1 | 27-14-11-33 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-33 | eClass 7.1 | 27-14-11-33 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-33 | eClass 9.1 | 27-14-11-33 |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Användardokumentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Teknikuppgifter       | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                    |