


**SAK-serien  
ASK 1/15**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Produktillustration****Klippon® Connect med klämbyggeteknik**

Den höga tillförlitligheten och designvariationen för plintarna med klämbyggeanslutning gör planeringen enklare och optimerar driftsäkerheten. Klippon® Connect erbjuder ett beprövat svar på en serie av olika krav.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ               | ASK 1/15                                                                             |
| Art.nr.           | <a href="#">0376860000</a>                                                           |
| Artikelbeteckning | SAK-serien, Säkringsradplint, Märkarea: 4 mm², Skruvanslutning, beige, Direktmontage |
| GTIN (EAN)        | 4008190141202                                                                        |
| Frp               | 100 Stück                                                                            |

**SAK-serien  
ASK 1/15****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |         |                 |            |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Bredd     | 8 mm    | Byggbredd (tum) | 0,315 inch |
| Höjd      | 58 mm   | Bygghöjd (tum)  | 2,283 inch |
| Djup      | 34 mm   | Byggdjup (tum)  | 1,339 inch |
| Nettovikt | 11,67 g |                 |            |

**Temperaturer**

|                                 |               |                                 |        |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|--------|
| Lagertemperatur, max.           | 40 °C         | Lagertemperatur, min.           | 10 °C  |
| Lagertemperatur                 | 10 °C...40 °C | Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C |
| Varaktig driftstemperatur, max. | 100 °C        |                                 |        |

**Indikeringsenhet**

|                                     |       |                               |       |
|-------------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| Drivspänning för indikeringen, max. | 500 V | Spänningstyp för indikeringen | AC/DC |
|-------------------------------------|-------|-------------------------------|-------|

**Klämbara ledare (Märkanslutning)**

|                                                      |                     |                                                     |                      |
|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Anslutningsarea, flertrådig, max.                    | 4 mm <sup>2</sup>   | Anslutningsarea, flertrådig, min.                   | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Anslutningsområde, max.                              | 4 mm <sup>2</sup>   | Anslutningsområde, min.                             | 0,13 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsriktning                                  | på sidan            | Anslutningstyp                                      | Skruvanslutning      |
| Antal anslutningar                                   | 2                   | Avisoleringslängd                                   | 9 mm                 |
| Elektrisk momentskruvdragare typ DMS                 | 2                   | Klingmått                                           | 6 x 3,5 mm           |
| Klämskruv                                            | M 3                 | Ledararea, entrådig, max.                           | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Ledararea, entrådig, min.                            | 0,5 mm <sup>2</sup> | Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min.  | 0,5 mm <sup>2</sup> | Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, AWG, max                             | AWG 12               |
| Ledardiameter, AWG, min.                             | AWG 26              | Ledardiameter, fintrådig, min.                      | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Ledardiameter, fintrådig, max.                       | 4 mm <sup>2</sup>   | Tolkdorn enligt 60 947-1                            | A3                   |
| Tvilling-ändhylsa, max.                              | 1,5 mm <sup>2</sup> | Tvilling-ändhylsa, min.                             | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Åtdragningsmoment, max.                              | 1 Nm                | Åtdragningsmoment, min.                             | 0,5 Nm               |

**Märkdata**

|                                         |                   |                       |       |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| Märkarea                                | 4 mm <sup>2</sup> | Märkspänning          | 500 V |
| Märkström                               | 6,3 A             | Ström med max. ledare | 6,3 A |
| Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x | 1 mΩ              | Märkstötspänning      | 6 kV  |
| Nedsmuttningsgrad                       | 3                 |                       |       |

**Märkdata enligt CSA**

|                        |                |                        |        |
|------------------------|----------------|------------------------|--------|
| Certifikat nr. (CSA)   | 200039-2372908 | Ledararea max. (CSA)   | 12 AWG |
| Ledararea min. (CSA)   | 26 AWG         | Spänning grupp B (CSA) | 300 V  |
| Spänning grupp C (CSA) | 300 V          | Spänning grupp D (CSA) | 300 V  |
| Ström Gr B (CSA)       | 10 A           | Ström Gr C (CSA)       | 10 A   |
| Ström Gr D (CSA)       | 10 A           |                        |        |

**SAK-serien  
ASK 1/15****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Märkdata enligt UL**

|                                      |        |                                      |        |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| Certifikat nr. (UR)                  | E60693 | Ledarstorlek Factory wiring max (UR) | 12 AWG |
| Ledarstorlek Factory wiring min (UR) | 26 AWG | Ledarstorlek Field wiring max (UR)   | 12 AWG |
| Ledarstorlek Field wiring min (UR)   | 22 AWG | Spänning grupp C (UR)                | 300 V  |
| Ström Gr C (UR)                      | 10 A   |                                      |        |

**Materialdata**

|                                |       |         |       |
|--------------------------------|-------|---------|-------|
| Material                       | PA 66 | Färgkod | beige |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2   |         |       |

**Mått**

|              |       |
|--------------|-------|
| Offset TS 15 | 26 mm |
|--------------|-------|

**Säkringsklämma**

|                                |          |                |              |
|--------------------------------|----------|----------------|--------------|
| Drivspänning max.              | 400 V    | Indikering     | utan LED     |
| Säkringshållare (Hållarinsats) | svängbar | Säkringsinsats | G-Si. 5 x 20 |
| Spänningstyp för indikeringen  | AC/DC    |                |              |

**Systemparametrar**

|                              |                                                               |                                                   |            |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| Utförande                    | Skruvanslutning,<br>Säkringsfrånskiljare, öppen<br>på en sida | Åtdragningsmoment (klämskruv för<br>kopparledare) | 0.5...1 Nm |
| Ändplatta krävs              | Ja                                                            | Antal potentialer                                 | 1          |
| Antal våningar               | 1                                                             | Antal klämsäten per våning                        | 2          |
| Antal potentialer per våning | 1                                                             | Nivåer internt överkopplade                       | Nej        |
| PE-anslutning                | Nej                                                           | Skena                                             | TS 15      |
| N-Funktion                   | Nej                                                           | PE-Funktion                                       | Nej        |
| PEN-Funktion                 | Nej                                                           |                                                   |            |

**Ytterligare tekniska data**

|                        |        |                            |               |
|------------------------|--------|----------------------------|---------------|
| Antal likadana plintar | 1      | Monteringsanvisning        | Direktmontage |
| Monteringstyp          | ihakad | explosionstestat utförande | Nej           |
| Öppna sidor            | höger  |                            |               |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000899    | ETIM 4.0   | EC000899    |
| ETIM 5.0   | EC000899    | ETIM 6.0   | EC000899    |
| UNSPSC     | 30-21-18-11 | eClass 5.1 | 27-14-11-16 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-16 | eClass 7.1 | 27-14-11-16 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-16 | eClass 9.0 | 27-14-11-16 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-16 |            |             |

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Skapandedatum den 10 juli 2019 15:36:20 CEST

Katalogversion 07.06.2019 / Tekniska ändringar förbehållna

## SAK-serien ASK 1/15

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

### Downloads

|                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Användardokumentation                               | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>    |
| Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | <a href="#">DE_PT1373_20160418_025_ISSUE01.pdf</a> |
| Teknikuppgifter                                     | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                       |
| Teknikuppgifter Data                                | <a href="#">STEP</a>                               |

### Säkerhetsnotering

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Säkerhetsanvisning | <a href="#">Safety Information</a> |
|--------------------|------------------------------------|