

**Tillbehör
ZBE 6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Produktillustration**Ledningsdragning för byggnadsinstallation**

För byggnadsinstallation erbjuder vi ett komplett system som rör sig runt 10×3-kopparskenan och innefattar perfekt koordinerade komponenter: från installationsplintar, nolledarplintar och fördelar-plintar till omfattande tillbehör som samlingsskenor och hållare för dessa.

Allmänna beställningsdata

Typ	ZBE 6
Art.nr.	0459500000
Artikelbeteckning	Tillbehör, Klämygel för samlingsskena, Märkarea: Klämygel, Strömskena, Direktmontage
GTIN (EAN)	4008190032692
Frp	50 Stück

**Tillbehör
ZBE 6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	8 mm	Byggbredd (tum)	0,315 inch
Höjd	19 mm	Bygghöjd (tum)	0,748 inch
Djup	28 mm	Byggdjup (tum)	1,102 inch
Nettovikt	9,08 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	Temperaturområde för användning se EG- typintyg/IECEX-Certificate of Conformity
---------------------------------	--

Tillbehör ZBE 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Märkdata IECEx/ATEX

Certifikat nr. (ATEX)	DEMKO03ATEX136028U	Certifikat nr. (IECEx)	IECExULD13.0005U
Ledararea max. (ATEX)	6 mm ²	Ledararea max. (IECEx)	6 mm ²
Temperaturområde för användning	Temperaturområde för användning se EG-typintyg/IECEx-Certificate of Conformity	Märkning EN 60079-7	
Ex 2014/34/EU märkning		Säkerhetsanvisning	Ex eb II C Gb Monteringsanvisning: Komponentgruppen potentialutjämningsckenor är lämplig för användning i kapslingar i atmosfärer med brännbara gaser och brännbara damm. För användning i områden med brännbara gaser måste kapslingarna uppfylla kraven enligt EN60079-0 och EN60079-7. För användning i områden med brännbara damm måste kapslingarna uppfylla kraven enligt EN60079-0 och EN60079-31. I kombination med andra serier med radplintar och andra storlekar och när andra tillbehör används måste de föreskrivna luft- och krypsträckorna uppfyllas. När det gäller användning av tillbehör måste tillverkarens anvisningar följas. Uppställning av ingränsningar: Komponentgruppen potentialutjämningsckenor betraktas som en komponent, med Ex-märkning applicerad på samlingsskenhållare av typ SH och WEW. Vid oberoende användning täcks de ovan nämnda komponenterna inte av detta intyg.
II 2 G D			

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningstyp	Klämbygel	Avisoleringslängd	19 mm
Klämskruv	M 4	Ledararea, entrådig, max.	10 mm ²
Ledararea, entrådig, min.	1 mm ²	Ledardiameter, fintrådig, min.	1,5 mm ²
Ledardiameter, fintrådig, max.	10 mm ²	Åtdragningsmoment, min.	1,2 Nm

Märkdata enligt CSA

Certifikat nr. (CSA)	12400-237	Ledararea max. (CSA)	8 AWG
Ledararea min. (CSA)	22 AWG		

Skapandedatum den 10 juli 2019 15:41:10 CEST

Tillbehör ZBE 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Märkdata enligt UL

Certifikat nr. (UR)	E60693	Ledarstorlek Factory wiring max (UR)	12 AWG
Ledarstorlek Factory wiring min (UR)	20 AWG	Ledarstorlek Field wiring max (UR)	12 AWG
Ledarstorlek Field wiring min (UR)	20 AWG		

Materialdata

Material	Stål	Färgkod	Silver
----------	------	---------	--------

Systemparametrar

Utförande	för strömskena 10 x 3 mm, för strömskena 10 x 5 mm
-----------	---

Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Strömskena, Direktmontage	Monteringstyp	skruvad
---------------------	------------------------------	---------------	---------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000001	ETIM 4.0	EC000001
ETIM 5.0	EC000001	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-31
eClass 6.2	27-14-11-90	eClass 7.1	27-14-11-90
eClass 8.1	27-14-11-90	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-92		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	Installation Instruction Storage Conditions Terminal Blocks
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	Attestation of Conformity ATEX Certificate IECEx Certificate
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP