

**Tillbehör
ZB 35K GE/GN M6X16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Produktillustration

Avbildning liknande

Ledningsdragning för byggnadsinstallation

För byggnadsinstallation erbjuder vi ett komplett system som rör sig runt 10×3-kopparskenan och innefattar perfekt koordinerade komponenter: från installationsplintar, nollledarplintar och fördelar-plintar till omfattande tillbehör som samlingsskenor och hållare för dessa.

Allmänna beställningsdata

Typ	ZB 35K GE/GN M6X16
Art.nr.	0502660000
Artikelbeteckning	Tillbehör, Klämygel för samlingsskena, Märkarea: Klämygel, PA, grön/gul, Genomföring
GTIN (EAN)	4008190052294
Frp	20 Stück

**Tillbehör
ZB 35K GE/GN M6X16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	14 mm	Byggbredd (tum)	0,551 inch
Höjd	32 mm	Bygghöjd (tum)	1,26 inch
Djup	34 mm	Byggdjup (tum)	1,339 inch
Nettovikt	18,58 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	Temperaturområde för användning se EG- typintyg/IECEX-Certificate of Conformity
---------------------------------	--

Tillbehör ZB 35K GE/GN M6X16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Märkdata IECEx/ATEX

Certifikat nr. (ATEX)	DEMKO03ATEX136028U	Certifikat nr. (IECEx)	IECExULD13.0005U
Ledararea max. (ATEX)	35 mm ²	Ledararea max. (IECEx)	35 mm ²
Temperaturområde för användning	Temperaturområde för användning se EG-typintyg/IECEx-Certificate of Conformity	Märkning EN 60079-7	
Ex 2014/34/EU märkning		Säkerhetsanvisning	Ex eb II C Gb Monteringsanvisning: Komponentgruppen potentialutjämningsckenor är lämplig för användning i kapslingar i atmosfärer med brännbara gaser och brännbara damm. För användning i områden med brännbara gaser måste kapslingarna uppfylla kraven enligt EN60079-0 och EN60079-7. För användning i områden med brännbara damm måste kapslingarna uppfylla kraven enligt EN60079-0 och EN60079-31. I kombination med andra serier med radplintar och andra storlekar och när andra tillbehör används måste de föreskrivna luft- och krypsträckorna uppfyllas. När det gäller användning av tillbehör måste tillverkarens anvisningar följas. Uppställning av ingränsningar: Komponentgruppen potentialutjämningsckenor betraktas som en komponent, med Ex-märkning applicerad på samlingsskenhållare av typ SH och WEW. Vid oberoende användning täcks de ovan nämnda komponenterna inte av detta intyg.
II 2 G D			

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningstyp	Klämbygel	Avisoleringslängd	19 mm
Klämskruv	M 6	Ledararea, entrådig, max.	16 mm ²
Ledararea, entrådig, min.	16 mm ²	Ledardiameter, fintrådig, min.	16 mm ²
Ledardiameter, fintrådig, max.	35 mm ²	Åtdragningsmoment, min.	4,5 Nm

Märkdata enligt CSA

Certifikat nr. (CSA)	12400-237	Ledararea max. (CSA)	2 AWG
Ledararea min. (CSA)	6 AWG		

Tillbehör
ZB 35K GE/GN M6X16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Märkdata enligt UL**

Certifikat nr. (UR)	E60693	Ledarstorlek Factory wiring max (UR)	2 AWG
Ledarstorlek Factory wiring min (UR)	6 AWG	Ledarstorlek Field wiring max (UR)	2 AWG
Ledarstorlek Field wiring min (UR)	6 AWG		

Materialdata

Material	Stål	Isoleringsmaterial	PA
Färgkod	Silver		

Mått

Utskjutande mått TS 35	39 mm
------------------------	-------

Systemparametrar

Utförande	för strömskena 10 x 3 mm
-----------	--------------------------

ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Genomföring	Monteringstyp	skruvad
---------------------	-------------	---------------	---------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000001	ETIM 4.0	EC000001
ETIM 5.0	EC000001	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-31
eClass 6.2	27-14-11-90	eClass 7.1	27-14-11-90
eClass 8.1	27-14-11-90	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-92		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	Installation Instruction Storage Conditions Terminal Blocks
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	Attestation of Conformity ATEX Certificate IECEx Certificate
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP