

**Tillbehör
EW 15/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Produktillustration**Klippon® Connect med klämbyggeteknik**

Den höga tillförlitligheten och designvariationen för plintarna med klämbyggelanslutning gör planeringen enklare och optimerar driftsäkerheten. Klippon® Connect erbjuder ett beprövat svar på en serie av olika krav.

Allmänna beställningsdata

Typ	EW 15/2
Art.nr.	1071900000
Artikelbeteckning	Tillbehör, Ändvinkel
GTIN (EAN)	4008190462949
Frp	50 Stück

**Tillbehör
EW 15/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	8 mm	Byggbredd (tum)	0,315 inch
Höjd	27 mm	Bygghöjd (tum)	1,063 inch
Djup	25 mm	Byggdjup (tum)	0,984 inch
Nettovikt	5,16 g		

Temperaturer

Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C
---------------------------------	--------	---------------------------------	--------

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Klingmått	6 x 3,5 mm
-----------	------------

Materialdata

Material	Plast	Färgkod	mörkbeige
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

Mått

Offset TS 15	13,5 mm
--------------	---------

Systemparametrar

Utförande	för plintar	Anslutningsvridmoment (montageskruv) 0.4...0.45 Nm
Skena	TS 15	

ytterligare tekniska data

Arretering	skruvbar	Monteringstyp	Direktmontage
------------	----------	---------------	---------------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001041	ETIM 4.0	EC001041
ETIM 5.0	EC001041	ETIM 6.0	EC001041
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-08-10-03
eClass 6.2	27-08-10-03	eClass 7.1	27-08-10-03
eClass 8.1	27-14-11-35	eClass 9.0	27-14-11-35
eClass 9.1	27-14-11-35		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Broschyr/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	22353_EW_15-2_DXF.dxf STEP