RIDERSERIES RCM
SCM-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration



Du ställer stränga krav på dina reläkombinationer i industriella miljöer. Våra relämoduler i D-serien har utformats specifikt för utmanande industriella applikationer.
Let's connect.
I många industriella applikationer används spänningar mellan 110 och 220 V
för styrning av ställdon. Med lastströmmar av över 100 mA
alstrar dessa höga spänningar ljusbågsbildning som orsakar en kraftig nötning på
reläkontakterna.
Vi har utformat våra relämoduler i D-serien specifikt för universell användning
i ett brett spektrum av industriella applikationer. De är mycket tillförlitligare
än konventionella lösningar, vilket minimerar kostnaderna för underhåll och
utbyte.
Tack vare seriekopplade kontakter, inbyggda blåsmagneter och
kontakter med låg nötning, undertrycks ljusbågsbildning effektivt
med produkterna i D-serien. Detta resulterar i märkbart längre livslängd.

Allmänna beställningsdata

Typ	SCM-I QV S
Art.nr.	1132080000
Artikelbeteckning	RIDERSERIES RCM, Överkoppling
GTIN (EAN)	4032248912193
Frp	10 Stück

RIDERSERIES RCM
SCM-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	6,7 g

Temperaturer

Driftstemperatur, max	70 °C	Driftstemperatur, min.	-45 °C
Lagertemperatur, max.	85 °C	Lagertemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-45 °C...70 °C	Lagertemperatur	-40 °C...85 °C

Överkopplingsdata

Märkström	12 A	Isolering	Ja
Beröringsskydd	Ja	Färgkod	vit
Antal överkopplade plintar	6	Delning i mm (P)	27 mm
Utförande	kan kapas till önskad längd		

Allmänna uppgifter

Utförande	kan kapas till önskad längd	Färgkod	vit

Anslutningsdata

Delning i mm (P)	27 mm

Klassificeringar

ETIM 4.0	EC000489	ETIM 5.0	EC002586
ETIM 6.0	EC002586	eClass 6.2	27-14-11-40
eClass 7.1	27-37-92-08	eClass 8.1	27-37-92-08
eClass 9.1	27-37-16-92		

Godkännanden

Godkännanden	EAC
ROHS	Uppfyllelse

Downloads


Broschyr/Katalog	CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

RIDERSERIES RCM
SCM-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


Ritningar

Exempel på användning



Jacka i överkopplingarna i kabelanslutningarna

Exempel på användning



Överkopplingar till samma anslutning på intillliggande sockel