

**RIDERSERIES RCI  
RCIKIT 24VDC 2CO LD MC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Abbildung liknande

Modulsystem bestående av:

- montageskenekompatibel reläsockel
- LED-indikeringselement
- Hållarbygel
- plugin-relä
- Märkning

**Allmänna beställningsdata**

Typ	RCIKIT 24VDC 2CO LD MC
Art.nr.	<a href="#">1137810000</a>
Artikelbeteckning	RIDERSERIES RCI, Reläkopplare, Antal kontakter: 2 Växlandekontakt AgNi 90/10, Märkstyrspänning: 24 V DC, Varaktig ström: 8 A, Skruvanslutning
GTIN (EAN)	4032248919666
Frp	10 Stück

**RIDERSERIES RCI  
RCIKIT 24VDC 2CO LD MC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	15,8 mm	Byggbredd (tum)	0,622 inch
Höjd	77 mm	Bygghöjd (tum)	3,031 inch
Djup	61,5 mm	Byggdjup (tum)	2,421 inch
Nettovikt	60,4 g		

**Temperaturer**

Driftstemperatur, max	70 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Fuktighet	40 °C/93 % rel. fuktighet, ingen kondens	Lagertemperatur, max.	70 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Lagertemperatur	-40 °C...70 °C		

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Ingång**

Märkstyrspänning	24 V DC	Märkström DC	16,7 mA
Märkeffekt	420 mW	Tillslags-/frånslagsspänning, typ.	16.8 V / 2.4 V DC
Spolmotstånd	1440 Ω ± 10 %	Statusindikering	Grön LED
Skyddskoppling	Frihjulsdiod		

**Utgång**

Märkopplingsspänning	250 V AC	Brytspänning AC, max.	400 V
Varaktig ström	8 A	Inkopplingsströmmen	15 A / 4 s
AC-brytförmåga (ohmsk), max.	2000 VA	DC-brytförmåga (ohmsk), max.	192 W @ 24 V
Inkopplingsfördröjning	≤ 10 ms	Frånslagsfördröjning	≤ 6 ms
min. Bryteffekt	1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V	max. Kopplingsfrekvens vid märklaster	0,1 Hz

**Kontaktdata**

Kontakttyp	Mekanisk livslängd	AC-spole 5 x 10 <sup>6</sup> brytarcykler, DC-spole 10 x 10 <sup>6</sup> brytarcykler
2 Växlandekontakt (AgNi 90/10)		

**Allmänna uppgifter**

Utförande	med låsbygel i metall	Skena	TS 35
Provknapp	Nej	Mekanisk indikator för brytarläge	Nej
Färgkod	svart		

**Isolationskoordinater**

Märkspänning	250 V	Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	2	Isoleringsmaterialgrupp	IIIa
Skyddsklass	IP20	Spänningshållfasthet, ingång/utgång	5 kV <sub>eff</sub> / 1 min
Kryp- och luftsträcka ingång – utgång	≥ 8 mm	Spänningstålighet för intilliggande kontakter	2,5 kV <sub>eff</sub> / 1 Min.
Spänningstålighet för öppna kontakter	1 kV <sub>eff</sub> / 1 min	Stöthållspänning	5 kV (1,2/50 μs)

Skapandedatum den 10 juli 2019 18:17:31 CEST

**RIDERSERIES RCI  
RCIKIT 24VDC 2CO LD MC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Ytterligare information om godkännanden/normer**

Normer	DIN EN 50178	Certifikat-nr (CSA) relä	249409-2426937
Certifikat-nr (CSA) bas	249409-2295474	Certifikat-nr (DNVGL)	TAA000011A
Certifikat-nr (cURus) relä	E224238	Certifikat-nr (cURus) bas	E223759

**Anslutningsdata**

Ledaranslutningsteknik	Skruvanslutning	Avisoleringslängd nominellt	8 mm
Åtdragningsmoment, min.	0,5 Nm	Åtdragningsmoment, max.	0,7 Nm
Anslutningsområde, märkarea	2,5 mm <sup>2</sup>	Anslutningsområde, min.	1 mm <sup>2</sup>
Anslutningsområde, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, entrådlig min.	1 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, entrådlig max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, fintrådlig, min.	1 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, fintrådlig, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Ledararea, fintrådlig med ändhylsor DIN 46228/4, min.	1 mm <sup>2</sup>
Ledararea, fintrådlig med ändhylsa DIN 46228/4, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, fintrådlig med ändhylsa (DIN 46228/1), min	1 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, fintrådlig med ändhylsaH (DIN 46228/1), max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, fintrådlig, 2 klämbara ledare, min.	1 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, fintrådlig, 2 klämbara ledare, max.	1,5 mm <sup>2</sup>	Klingmått	Gr. PZ1

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC001437	ETIM 4.0	EC001437
ETIM 5.0	EC001437	ETIM 6.0	EC001437
UNSPSC	30-21-19-17	eClass 5.1	27-37-16-01
eClass 6.2	27-37-16-01	eClass 7.1	27-37-16-01
eClass 8.1	27-37-16-01	eClass 9.0	27-37-16-01
eClass 9.1	27-37-16-01		

**Produktinformation**

Produktinformation IP20 utan ansluten ledare vid helt öppen klämbygelslutning.

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**Downloads**


Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse [DE\\_PA5600\\_160414\\_001.pdf](#)  
 Teknikuppgifter [EPLAN, WSCAD](#)

**RIDERSERIES RCI  
RCIKIT 24VDC 2CO LD MC**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

Ritningar


Graph




Graph



Graph



Graph



Elektrisk livslängd 250 V AC resistive load  
250 V AC ohmsk last