

**W-serien  
WAP WDK2.5 GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Produktillustration****Klippon® Connect med klämbyggeteknik**

Den höga tillförlitligheten och designvariationen för plintarna med klämbyggelanslutning gör planeringen enklare och optimerar driftsäkerheten. Klippon® Connect erbjuder ett beprövat svar på en serie av olika krav.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Typ               | WAP WDK2.5 GN              |
| Art.nr.           | <a href="#">1059140000</a> |
| Artikelbeteckning | W-serien, Ändplatta        |
| GTIN (EAN)        | 4008190901790              |
| Frp               | 20 Stück                   |

**W-serien**  
**WAP WDK2.5 GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |         |                 |            |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Bredd     | 1,5 mm  | Byggbredd (tum) | 0,059 inch |
| Höjd      | 69 mm   | Bygghöjd (tum)  | 2,717 inch |
| Djup      | 54,5 mm | Byggdjup (tum)  | 2,146 inch |
| Nettovikt | 4,75 g  |                 |            |

**Temperaturer**

|                                 |               |                                 |        |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|--------|
| Lagertemperatur, max.           | 40 °C         | Lagertemperatur, min.           | 10 °C  |
| Lagertemperatur                 | 10 °C...40 °C | Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C |
| Varaktig driftstemperatur, max. | 120 °C        |                                 |        |

**Materialdata**

|                                |       |         |      |
|--------------------------------|-------|---------|------|
| Material                       | Wemid | Färgkod | grön |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0   |         |      |

**Systemparametrar**

|           |           |
|-----------|-----------|
| Utförande | Ändplatta |
|-----------|-----------|

**ytterligare tekniska data**

|                     |                               |         |     |
|---------------------|-------------------------------|---------|-----|
| Monteringsanvisning | Genomföring,<br>Direktmontage | rastbar | Nej |
|---------------------|-------------------------------|---------|-----|

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000886    | ETIM 4.0   | EC000886    |
| ETIM 5.0   | EC000886    | ETIM 6.0   | EC000886    |
| UNSPSC     | 30-21-18-27 | eClass 5.1 | 27-14-11-33 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-33 | eClass 7.1 | 27-14-11-33 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-33 | eClass 9.1 | 27-14-11-33 |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Användardokumentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Teknikuppgifter       | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Teknikuppgifter Data  | <a href="#">STEP</a>                            |