

## VSSC AP VSSC6 LB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Ändplattor (AP) för produktserierna VSSC i ljusblått och svart

### Allmänna beställningsdata

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Typ               | AP VSSC6 LB                |
| Art.nr.           | <a href="#">1067230000</a> |
| Artikelbeteckning | VSSC, Ändplatta            |
| GTIN (EAN)        | 4032248999866              |
| Frp               | 50 Stück                   |

**VSSC**  
**AP VSSC6 LB**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data**
**Mått och vikter**

|           |         |                 |            |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Bredd     | 1,5 mm  | Byggbredd (tum) | 0,059 inch |
| Höjd      | 88,5 mm | Bygghöjd (tum)  | 3,484 inch |
| Djup      | 81 mm   | Byggdjup (tum)  | 3,189 inch |
| Nettovikt | 5,8 g   |                 |            |

**Temperaturer**

|                       |                |                        |                |
|-----------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Driftstemperatur, max | 70 °C          | Driftstemperatur, min. | -40 °C         |
| Fuktighet             | 5...96 %       | Lagertemperatur, max.  | 80 °C          |
| Lagertemperatur, min. | -40 °C         | Drifttemperatur        | -40 °C...70 °C |
| Lagertemperatur       | -40 °C...80 °C |                        |                |

**Allmänna data**

|                                |           |             |        |
|--------------------------------|-----------|-------------|--------|
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0       | Byggform    | övriga |
| Färgkod                        | ljusblå   | Skyddsklass | IP20   |
| Utförande                      | Ändplatta |             |        |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000886    | ETIM 6.0   | EC000490    |
| UNSPSC     | 30-21-18-11 | eClass 5.1 | 27-14-11-27 |
| eClass 6.2 | 27-14-02-01 | eClass 7.1 | 27-14-11-33 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-33 | eClass 9.1 | 27-13-92-90 |

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**Downloads**

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Teknikuppgifter      | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
| Teknikuppgifter Data | <a href="#">STEP</a>         |