


**TERMSERIES**  
**TRZ 24-230VUC 2CO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Produktillustration**


Avbildning liknande

TERMSERIES relämodul, komplett modul bestående av ett relä och en sockel med AC/DC/UC-spolar.

Dessa finns i olika utföranden:

- med skruv-och fjäderanslutning
- AgNi-kontakt, valfritt med hårdförgyllda kontaktytor
- 1 och 2 växlande kontakter
- Valfritt med multispänningsingång: 24...230 V UC
- Med olika skyddskretsar i ingången (frijulsdiod, RC-element)
- Utkastare med ljusledarfunktion (statusindikering)

**Allmänna beställningsdata**

Typ	TRZ 24-230VUC 2CO
Art.nr.	<a href="#">1123700000</a>
Artikelbeteckning	TERMSERIES, Reläkopplare, Antal kontakter: 2 Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 24...230 V UC $\pm 10\%$ , Varaktig ström: 8 A, Fjäderanslutning
GTIN (EAN)	4032248905201
Frp	10 Stück

**TERMSERIES**  
**TRZ 24-230VUC 2CO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	12,8 mm	Byggbredd (tum)	0,504 inch
Höjd	90,5 mm	Bygghöjd (tum)	3,563 inch
Djup	87,8 mm	Byggdjup (tum)	3,457 inch
Nettovikt	60,5 g		

**Temperaturer**

Driftstemperatur, max	40 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Fuktighet	5–95 % rel. fuktighet, T <sub>u</sub> = 40 °C, ingen kondensbildning	Lagertemperatur, max.	85 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C	Drifttemperatur	-40 °C...40 °C
Lagertemperatur	-40 °C...85 °C		

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Märkdata UL**

Omgivningstemperatur (drift), max.	40 °C	Anslutningsdiameter AWG, min.	AWG 26
Anslutningsarea AWG, max.	AWG 14	Typ av ledare	massiv kopparledare, flertrådig kopparledare
Nedsmutningsgrad	2		

**Ingång**

Märkstyrspänning	24...230 V UC ± 10 %	Märkström AC	31.0 mA AC @ 24 V AC, 7.3 mA AC @ 230 V AC
Märkström DC	44.5 mA DC @ 24 V DC, 3.5 mA DC @ 230 V DC	Märkeffekt	1.1 W @ 24 V DC, 750 mVA @ 24 V AC, 805 mW @ 230 V DC, 1.68 VA @ 230 V AC
Tillslags-/frånslagsspänning, typ.	18.5 V / 7 V AC 17.5 V / 5 V DC	Tillslags-/frånslagsström, typ.	42 mA / 14 mA AC 38 mA / 10 mA DC
Statusindikering	Grön LED	Skyddskoppling	Likriktare
Ersättningsreläets spolspänning avviker från märkstyrspänningen	Ja	Ersättningsreläets spolspänning	24 V DC

**Utgång**

Märkkopplingsspänning	250 V AC	Brytspänning AC, max.	250 V
Brytspänning DC, max.	250 V	Varaktig ström	8 A
Inkopplingsströmmen	15 A / 4 s	AC-brytförmåga (ohmsk), max.	2000 VA
DC-brytförmåga (ohmsk), max.	192 W @ 24 V	Inkopplingsfördröjning	< 40 ms
Frånslagsfördröjning	< 100 ms	min. Bryteffekt	10 mA @ 10 V, 100 mA @ 5 V
max. Kopplingsfrekvens vid märklaster	0,1 Hz		

**Kontaktdata**

Kontakttyp	2 Växlandekontakt (AgNi)	Mekanisk livslängd	30 X 10 <sup>6</sup> kopplingar
------------	--------------------------	--------------------	---------------------------------

**TERMSERIES**  
**TRZ 24-230VUC 2CO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Allmänna uppgifter**

Skena	TS 35	Provknapp	Nej
Mekanisk indikator för brytarläge	Nej	Färgkod	svart

**Isolationskoordinater**

Märkspänning	300 V	Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	2	Skyddsklass	IP20
Spänningshållfasthet, ingång/utgång	1,2 kV <sub>eff</sub> / 5 s	Kryp- och luftsträcka ingång – utgång	≥ 5,5 mm
Spänningstålighet för intelligande kontakter	2,5 kV <sub>eff</sub>	Spänningstålighet för öppna kontakter	1 kV <sub>eff</sub> / 1 min
Spänningshållfasthet till montageskena	4 kV <sub>eff</sub> / 1 Min.	Stöthållspänning	6 kV (1,2/50 µs)

**Ytterligare information om godkännanden/normer**

Normer	EN 50178, EN 55011, EN 61000-6-1, 2, 4	Certifikat-nr (DNVGL)	TAA00001E5
Certifikat-Nr. (cULus)	E141197		

**Anslutningsdata**

Ledaranslutningsteknik	Fjäderanslutning	Avisoleringslängd nominellt	8 mm
Anslutningsområde, märkarea	1,5 mm <sup>2</sup>	Anslutningsområde, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Anslutningsområde, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, AWG, min.	AWG 26
Ledardiameter, AWG, max.	AWG 14	Ledardiameter, entrådlig min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, entrådlig max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, fintrådlig, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, fintrådlig, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, fintrådlig, min. (AWG)	AWG 26
Ledardiameter, fintrådlig, max. (AWG)	AWG 14	Ledarearea, fintrådlig med ändhylsor DIN 46228/4, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Ledarearea, fintrådlig med ändhylsa DIN 46228/4, max.	1,5 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, fintrådlig med ändhylsa (DIN 46228/1), min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, fintrådlig med ändhylsa (DIN 46228/1), max.	1,5 mm <sup>2</sup>	Tvilling-ändhylsa, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Tvilling-ändhylsa, max.	1 mm <sup>2</sup>	Klingmått	6 x 3,5 mm
Tolkdorn enligt 60 947-1	A1, B1		

**Klassificeringar**

ETIM 5.0	EC001437	ETIM 6.0	EC001437
eClass 6.2	27-37-16-01	eClass 7.1	27-37-16-01
eClass 8.1	27-37-16-01	eClass 9.0	27-37-16-01
eClass 9.1	27-37-16-01		

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**TERMSERIES  
TRZ 24-230VUC 2CO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Tekniska data****Downloads**

Användardokumentation	<a href="#">Operating Instructions</a>
Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN</a>
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">DE_PA5600_160229_001.pdf</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>

**TERMSERIES  
TRZ 24-230VUC 2CO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Ritningar**

**Kopplingsbild**




**Graph**



DC-lastgränskurva

**Graph**



Elektrisk livslängd 230 V AC resistive load  
 230 V AC ohmsk last

**Dimensional drawing**



**TERMSERIES  
TRZ 24-230VUC 2CO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Ritningar**

**Miscellaneous**



Typnycklar