TERMSERIES
TOZ 120VAC RC 48VDC0,1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration



Avbildning liknande

TERMSERIES kompletta optokopplarmoduler 3 till 48 VDC 0,1 A där utgångsvarianterna utgörs av
en optokopplare och en sockel med AC/DC/UC-ingång.
Dessa finns i olika utföranden:
- med fjäderanslutning
- i 6,4 mm bredd
- Valfritt med multispänningsingång: 24 till 230 V UC
- Med olika skyddskretsar

i ingången (frihjulsdiod, RC-element)
- Utkastare med ljusledarfunktion (statusindikering)

Allmänna beställningsdata

Typ	TOZ 120VAC RC 48VDC0,1A
Art.nr.	1127110000
Artikelbeteckning	TERMSERIES, optokopplare, 1 Slutande (Bipolär transistor), Märkstyrspänning: 120 V AC ±10 % , Märkkopplingsspänning: 0...48 V DC, Varaktig ström: 100 mA, Fjäderanslutning
GTIN (EAN)	4032248909162
Frp	10 Stück

TERMSERIES
TOZ 120VAC RC 48VDC0,1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	6,4 mm	Byggbredd (tum)	0,252 inch
Höjd	90,5 mm	Bygghöjd (tum)	3,563 inch
Djup	87,8 mm	Byggdjup (tum)	3,457 inch
Nettovikt	30,7 g		

Temperaturer

Driftstemperatur, max	60 °C	Driftstemperatur, min.	-20 °C
Fuktighet	5–95 % rel. fuktighet, T_u = 40 °C, ingen kondensbildning	Lagertemperatur, max.	70 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C	Drifttemperatur	-20 °C...60 °C
Lagertemperatur	-40 °C...70 °C		

Sannolikhet för störning

MTTF	1 079 År

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Märkdata UL

Omgivningstemperatur (drift), max.	60 °C	Anslutningsdiameter AWG, min.	AWG 26
Anslutningsarea AWG, max.	AWG 14	Typ av ledare	massiv kopparledare, flertrådig kopparledare
Nedsmutsningsgrad	2		

Styrsida

Märkstyrspänning	120 V AC ±10 %	Märkstyrström	7 mA AC (±20 %)
Märkeffekt	0,84 VA	Inkopplings-/frånslagsspänning	79 V / 60 V AC
Statusindikering	Grön LED	Skyddskoppling	Likriktare, RC-länk
RC-filter	94 Ω / 100 nF	Ersättningsreläets spolspänning avviker från märkstyrspänningen	Ja
Ersättningsreläets spolspänning	60 V DC		

Belastningssida

Märkkopplingsspänning	0...48 V DC	Varaktig ström	100 mA
Märkkopplingsström	100 mA	Inkopplingsfördröjning	< 6,5 ms
Frånslagsfördröjning	< 10 ms	Spänningsfall vid max. last	≤ 1 V
Läckström	< 10 µA	min. Brytström	500 µA
Kortslutningssäker	Nej	Skyddskoppling lastsida	Frihjulsdiod
Kopplingsfrekvens, max. (AC-manöverspänning)	3 Hz		

Kontaktdata

Kontakttyp	1 Slutande (Bipolär transistor)

TERMSERIES
TOZ 120VAC RC 48VDC0,1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Allmänna uppgifter

Skena	TS 35	Färgkod	svart
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

Isolationskoordinater

Märkspänning	300 V	Nedsmutsningsgrad	2
Överspänningskategori	III	Kryp- och luftsträcka styrsida - belastningssida	≥ 5,5 mm
Spänningstålighet styrsida - lastsida	2,5 kV_{eff}	Spänningshållfasthet till montageskena	4 kV_{eff} / 1 Min.
Stöthållspänning	6 kV (1,2/50 µs)	Skyddsklass	IP20

Ytterligare information om godkännanden/normer

Normer	DIN EN 50178	Certifikat-Nr. (cULus)	E141197

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik	Fjäderanslutning	Avisoleringslängd nominellt	8 mm
Anslutningsområde, märkarea	1,5 mm²	Anslutningsområde, min.	0,14 mm²
Anslutningsområde, max.	2,5 mm²	Ledardiameter, AWG, min.	AWG 26
Ledardiameter, AWG, max	AWG 14	Ledardiameter, entrådig min.	0,14 mm²
Ledardiameter, entrådig max.	2,5 mm²	Ledardiameter, fintrådig, min.	0,14 mm²
Ledardiameter, fintrådig, max.	2,5 mm²	Ledardiameter, fintrådig, min. (AWG)	AWG 26
Ledardiameter, fintrådig, max. (AWG)	AWG 14	Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min.	0,14 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max.	1,5 mm²	Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa (DIN 46228/1), min	0,14 mm²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsaH (DIN 46228/1), max.	1,5 mm²	Tvilling-ändhylsa, min.	0,5 mm²
Tvilling-ändhylsa, max.	1 mm²	Klingmått	6 x 3,5 mm
Tolkdorn enligt 60 947-1	A1, B1		

Klassificeringar

ETIM 4.0	EC001504	ETIM 5.0	EC001504
ETIM 6.0	EC001504	eClass 6.2	27-27-09-90
eClass 7.1	27-27-09-90	eClass 8.1	27-27-09-90
eClass 9.0	27-37-16-04	eClass 9.1	27-37-16-04

Godkännanden

Godkännanden	
ROHS	Uppfyllelse

TERMSERIES
TOZ 120VAC RC 48VDC0,1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Downloads


Användardokumentation	Operating Instructions
Broschyr/Katalog	CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	DE_PA_5600_160229_002.pdf
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

TERMSERIES
TOZ 120VAC RC 48VDC0,1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


Ritningar

Kopplingsbild



*Conntact is assembled in socket but not used with solid-state relays

Dimensional drawing




TERMSERIES
TOZ 120VAC RC 48VDC0,1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Miscellaneous



Typnycklar