

**Klämbygel
KLBUE 4-13.5 CPF16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Produktillustration**Skärmning och jordning**

Våra skyddsledar- och skärm-plintar som erbjuder olika anslutningstekniker gör att du effektivt kan skydda både människor och utrustning från störningsinverkan, som från elektriska eller magnetiska fält. Ett omfattande program av tillbehör avrundar vårt sortiment.

Allmänna beställningsdata

Typ	KLBUE 4-13.5 CPF16
Art.nr.	1167850000
Artikelbeteckning	Klämbygel, Klämbygel för skärmanlutning, Stål
GTIN (EAN)	4032248959655
Frp	10 Stück

**Klämbygel
KLBUE 4-13.5 CPF16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	20,1 mm	Byggbredd (tum)	0,791 inch
Höjd	22 mm	Bygghöjd (tum)	0,866 inch
Djup	31,45 mm	Byggdjup (tum)	1,238 inch
Montagemått bredd	18,9 mm	Nettovikt	30,1 g

Temperaturer

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C		

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Kabeldiameter max.	13,5 mm	Kabeldiameter min.	4 mm
--------------------	---------	--------------------	------

Materialdata

Material	Stål	Färgkod	grå
----------	------	---------	-----

Systemparametrar

Skena	TS 27
-------	-------

ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	C-skena med 16 mm öppning	explosionstestat utförande	Nej
---------------------	---------------------------	----------------------------	-----

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC002020
eClass 6.2	27-40-91-90	eClass 7.1	27-40-91-90
eClass 8.1	27-14-11-50	eClass 9.0	27-14-11-50
eClass 9.1	27-14-11-50		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Användardokumentation	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Broschyr/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Teknikuppgifter	EPLAN_WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP