

**SAK-serien  
QVS 2/4 SAKT4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Produktillustration****QVS4 030740**

Avbildning liknande

**Ledningsdragning för ström- och  
spänningstransformator**

Våra frånskiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Typ               | QVS 2/4 SAKT4                                          |
| Art.nr.           | <a href="#">1319260000</a>                             |
| Artikelbeteckning | SAK-serien, Överkoppling, Överkoppling, Antal poler: 2 |
| GTIN (EAN)        | 4008190136512                                          |
| Frp               | 20 Stück                                               |

**SAK-serien**  
**QVS 2/4 SAKT4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |         |                 |            |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Bredd     | 11 mm   | Byggbredd (tum) | 0,433 inch |
| Höjd      | 22,3 mm | Bygghöjd (tum)  | 0,878 inch |
| Djup      | 10,5 mm | Byggdjup (tum)  | 0,413 inch |
| Nettovikt | 0,767 g |                 |            |

**Temperaturer**

|                                      |        |                                 |               |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------|---------------|
| Lagertemperatur, max.                | 40 °C  | Lagertemperatur, min.           | 10 °C         |
| Temperaturområde för användning max. | 100 °C | Lagertemperatur                 | 10 °C...40 °C |
| Varaktig driftstemperatur, min.      | -50 °C | Varaktig driftstemperatur, max. | 100 °C        |

**Materialdata**

|                                |       |         |       |
|--------------------------------|-------|---------|-------|
| Material                       | PA 66 | Färgkod | beige |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2   |         |       |

**Mått**

|                  |       |                        |         |
|------------------|-------|------------------------|---------|
| Delning i mm (P) | 12 mm | Utskjutande mått TS 35 | 45,5 mm |
|------------------|-------|------------------------|---------|

**Systemparametrar**

|           |              |
|-----------|--------------|
| Utförande | Överkoppling |
|-----------|--------------|

**Ytterligare tekniska data**

|                            |         |               |       |
|----------------------------|---------|---------------|-------|
| Montagesätt                | skruvad | Monteringstyp | klämd |
| explosionstestat utförande | Nej     |               |       |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | ETIM 4.0   | EC000489    |
| ETIM 5.0   | EC000489    | ETIM 6.0   | EC000489    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.0 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-40 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Användardokumentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Broschyr/Katalog      | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Teknikuppgifter Data  | <a href="#">STEP</a>                            |