

CableLine
CLI M 2-4 RT/WS 2 CD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



CLI M märkningar skjuts på remsan CLI MH och fästs med buntband. Systemet lämpar sig speciellt väl för stora lednings- och kabeldiametrar.

Fördelar:

- Kombinationsmärkning för kabel- och rörmärkning
- En storlek för alla areor från 16 mm²
- Obegränsade kombinationsmöjligheter
- Slutna, permanent anbringade märkningar
- Mycket god läsbarhet

Allmänna beställningsdata

Typ	CLI M 2-4 RT/WS 2 CD
Art.nr.	1568301509
Artikelbeteckning	CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190964917
Frp	500 Stück

CableLine
CLI M 2-4 RT/WS 2 CD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	11,3 mm	Byggbredd (tum)	0,445 inch
Höjd	4 mm	Bygghöjd (tum)	0,157 inch
Djup	3 mm	Byggdjup (tum)	0,118 inch
Nettovikt	0,148 g		

Allmänna data

Bredd	11,3 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Färgkod	röd	Halogener	Ja
Material	PVC, mjuk, utan kadmium	Materialfärg enligt motståndskod	2
Märkningsmetod	varmpräglad	Orientering av texten	vågrätt
Rekommenderade tillverkare	Process, Maskinbyggnad	Skrivna tecken	Tal
Temperaturområde för användning	-30...80 °C	Text	2
Textsfärg	vit	Typ av märkning	Standard
Utförande	CD		

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Ja	Ledardiameter, max.	500 mm ²
Ledardiameter, min.	16 mm ²	Ledarytterdiameter	10 - 317 mm
Ledarytterdiameter, max.	317 mm	Ledarytterdiameter, min.	10 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Meddelande om produktändring	PCN CableLine_DE PCN CableLine_EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD