


**OMNIMATE Power - Powerbus series  
BLZ 5.08 ZE04 OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Avbildning liknande

**För frekventa lastbyten: "Släpvagnskopplingen" för stickkontakten.**

Dragavlastningen kan avlasta mer än ledare vid drag:  
Haka helt enkelt fast i stickkontakten och

- bunta ledare
- Dra kabel
- använd som stick- och draghjälp

Inga skador på anslutningsställena, översiktlig, ren ledningsdragning och enkel hantering.

Fördelar för användaren: Högre tillgänglighet hos anläggningen genom permanent belastningsbara anslutningen i tuffa industrimiljöer och bekväm hantering.

**Allmänna beställningsdata**

| Typ               | BLZ 5.08 ZE04 OR BX                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Art.nr.           | <a href="#">1652110000</a>                                                   |
| Artikelbeteckning | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Dragavlastning, orange, Antal poler: 4 |
| GTIN (EAN)        | 4008190401788                                                                |
| Frp               | 50 Stück                                                                     |
| Produktparametrar |                                                                              |
| Förpackning       | Box                                                                          |

**OMNIMATE Power - Powerbus series  
BLZ 5.08 ZE04 OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |       |
|-----------|-------|
| Nettovikt | 2,4 g |
|-----------|-------|

**Packaging**

|             |        |           |        |
|-------------|--------|-----------|--------|
| Förpackning | Box    | VPE-längd | 30 mm  |
| VPE-bredd   | 130 mm | VPE-höjd  | 150 mm |

**Materialdata**

|                                |          |                                    |        |
|--------------------------------|----------|------------------------------------|--------|
| Isoleringsmaterial             | PA       | Färgkod                            | orange |
| Färgtabell (jämförbar)         | RAL 2000 | Lagertemperatur, min.              | -25 °C |
| Lagertemperatur, max.          | 55 °C    | relativ fuktighet vid lagring, max | 80 %   |
| Driftstemperatur, min.         | -50 °C   | Driftstemperatur, max              | 100 °C |
| Temperaturområde Montage, min. | -25 °C   | Temperaturområde Montage, max.     | 100 °C |

**Märkdata enligt IEC**

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| testad enligt standard | IEC 60664-1, IEC 61984 |
|------------------------|------------------------|

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001284    | ETIM 5.0   | EC002637    |
| ETIM 6.0   | EC002638    | UNSPSC     | 30-21-18-01 |
| eClass 6.2 | 27-26-92-01 | eClass 7.1 | 27-44-92-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-92-02 | eClass 9.0 | 27-44-03-09 |
| eClass 9.1 | 27-44-03-09 |            |             |

**Anmärkningar****Anmärkningar**

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC-konformitet | Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran. |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Godkännanden****Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## OMNIMATE Power - Powerbus series BLZ 5.08 ZE04 OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

### Downloads

Broschyr/Katalog

[FL DRIVES EN](#)  
[MB DEVICE MANUF. EN](#)  
[FL DRIVES DE](#)  
[CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN](#)  
[FL BUILDING SAFETY EN](#)  
[FL APPL LED LIGHTING EN](#)  
[FL INDUSTR.CONTROLS EN](#)  
[FL MACHINE SAFETY EN](#)  
[FL HEATING ELECTR EN](#)  
[FL APPL INVERTER EN](#)  
[FL BASE STATION EN](#)  
[FL ELEVATOR EN](#)  
[FL POWER SUPPLY EN](#)  
[FL 72H SAMPLE SER EN](#)  
[PO OMNIMATE EN](#)

Godkännande/Certifikat/Dokument om  
överensstämmelse

[Declaration of the Manufacturer](#)