

TM TM 2/12 HF/HB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



TM-hylsorna är halogenfria och innehåller praktiskt taget inga föroreningar. Hylsorna bestyckas med TM-I 12 eller TM-I 18. De erbjuder ett brett användningsområde för kablar och ledningar. Detta system har speciellt visat sig fungera i trafikteknik. Den smala designen säkerställer ett bra fäste på ledaren.

- Halogenfri
- Den smala designen säkerställer ett bra fäste på ledaren
- TMX 18 för montering med buntband (bredd 3,6 mm)

Allmänna beställningsdata

Typ	TM 2/12 HF/HB
Art.nr.	1719800000
Artikelbeteckning	TM, Hylsa x 6.4 mm, Polyethylen LD, Färgkod: transparent, Ledaryttardiameter: 2.5 - 4 mm
GTIN (EAN)	4008190353155
Frp	1 000 Stück

TM
TM 2/12 HF/HB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data
Mått och vikter

Bredd	6,4 mm	Byggbredd (tum)	0,252 inch
Höjd	12 mm	Bygghöjd (tum)	0,472 inch
Djup	7,5 mm	Byggdjup (tum)	0,295 inch
Nettovikt	0,18 g		

Allmänna data

Bredd	6,4 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Färgkod	transparent	Halogener	Nej
Material	Polyetylen LD	Rekommenderade tillverkare	Transportväsande, Maskinbyggnad
Temperaturområde för användning	-40...80 °C	Typ av märkning	neutral

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	2,5 mm ²
Ledardiameter, min.	0,75 mm ²	Ledarytterdiameter	2,5 - 4 mm
Ledarytterdiameter, max.	4 mm	Ledarytterdiameter, min.	2,5 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP