

SlimFix
VT SF 1/21 MC NE GN V0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande



SlimFix är ledar- och kabelmärkning med en platssparande design. Märkskyltarna kan också appliceras efter ledningsanslutning. De består av halogenfritt material med brandklassificering V0/V2. SlimFix är en erkänd och ackrediterad märkningstyp för trafiktekniska applikationer. SF-verktyget möjliggör enkel installation, även vid små märkningar.

- Halogenfritt material
- Brandskyddsklass V0/V2
- Godkänd och ackrediterad märkning för trafiktekniska applikationer etc.
- Måste fästas med buntband om ledararean är större än 16,0 mm²
- Märkning i beprövat MultiCard-format

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	VT SF 1/21 MC NE GN V0
Art.nr.	1689390005
Artikelbeteckning	SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 1.7 - 2.1 mm, 21 x 3.2 mm, grön
GTIN (EAN)	4032248551842
Frp	800 Stück
Alternativ produkt	1918640000
anpassad skrivare	1324380000

SlimFix
VT SF 1/21 MC NE GN V0
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data
Mått och vikter

Bredd	3,2 mm	Byggbredd (tum)	0,126 inch
Höjd	21 mm	Bygghöjd (tum)	0,827 inch
Djup	3,2 mm	Byggdjup (tum)	0,126 inch
Nettovikt	0,275 g		

Allmänna data

Bredd	3,2 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Färgkod	grön	Halogener	Nej
Material	Polyamid 66	Rekommenderade tillverkare	Transportväsende, Maskinbyggnad
Teckenfältets storlek	21 x 3.2 mm	Temperaturområde för användning	-50... 120 °C
Typ av märkning	neutral		

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	0,75 mm ²
Ledardiameter, min.	0,5 mm ²	Ledarytterdiameter	1.7 - 2.1 mm
Ledarytterdiameter, max.	2,1 mm	Ledarytterdiameter, min.	1,7 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP

SlimFix VT SF 1/21 MC NE GN V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

