

**VG K (standard plastförskruvning)
VG M20-1/K68**
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Förskruvningar, som klarar de höga kraven för IP 68 skyddsnivå.

Allmänna beställningsdata

Typ	VG M20-1/K68
Art.nr.	1772300000
Artikelbeteckning	VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
GTIN (EAN)	4032248129966
Frp	50 Stück

VG K (standard plastförskruvning) VG M20-1/K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	39,5 mm	Bygglängd (tum)	1,555 inch
Nettovikt	10,3 g		

Allmänna uppgifter

Anmärkning: Skyddsklass	IP66-applikationer endast möjliga med tätningssring för gängade anslutningar. Utan tätningssring för gängade anslutningar, är endast IP54 möjligt.	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2
Förskruvningar	Metrisk	Gänga (yttre)	M 20
Gängningslängd	10 mm	Gängstigning	1,5 mm
Kabeldiameter utsidan max.	12 mm	Kabeldiameter utsidan min.	6 mm
Material	Polyamid 6	Normer	DIN EN 62444, EN 62444, IEC 62444
Nyckelbredd 1	24 mm	Skyddsklass	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Skyddsklass med GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Tätningssats	CR
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-30 °C
Vridmoment kontramutter, max.	6 Nm	Vridmoment kontramutter, min.	5 Nm
Vridmoment kupolmutter, max.	6 Nm	Vridmoment kupolmutter, min.	5 Nm
Vridmoment muffar, max.	6 Nm	Vridmoment muffar, min.	5 Nm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP STEP