

**TM**  
**TM 0/12 HF/HB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



TM-hylsorna är halogenfria och innehåller praktiskt taget inga föroreningar. Hylsorna bestyckas med TM-I 12 eller TM-I 18. De erbjuder ett brett användningsområde för kablar och ledningar. Detta system har speciellt visat sig fungera i trafikteknik. Den smala designen säkerställer ett bra fäste på ledaren.

- Halogenfri
- Den smala designen säkerställer ett bra fäste på ledaren
- TMX 18 för montering med buntband (bredd 3,6 mm)

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ               | TM 0/12 HF/HB                                                                             |
| Art.nr.           | <a href="#">1719760000</a>                                                                |
| Artikelbeteckning | TM, Hylsa x 5.4 mm, Polyethylen LD, Färgkod: transparent, Ledaryttterdiameter: 1.3 - 2 mm |
| GTIN (EAN)        | 4008190353117                                                                             |
| Frp               | 1 000 Stück                                                                               |

**TM**  
**TM 0/12 HF/HB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data**
**Mått och vikter**

|           |        |                 |            |
|-----------|--------|-----------------|------------|
| Bredd     | 5,4 mm | Byggbredd (tum) | 0,213 inch |
| Höjd      | 12 mm  | Bygghöjd (tum)  | 0,472 inch |
| Djup      | 5,8 mm | Byggdjup (tum)  | 0,228 inch |
| Nettovikt | 0,12 g |                 |            |

**Allmänna data**

|                                 |               |                                |                                    |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Bredd                           | 5,4 mm        | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB                                 |
| Färgkod                         | transparent   | Halogener                      | Nej                                |
| Material                        | Polyetylen LD | Rekommenderade tillverkare     | Transportväsande,<br>Maskinbyggnad |
| Temperaturområde för användning | -40...80 °C   | Typ av märkning                | neutral                            |

**Ledar- och kabelmärkning**

|                          |                      |                          |                     |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| Halogener                | Nej                  | Ledardiameter, max.      | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, min.      | 0,22 mm <sup>2</sup> | Ledarytterdiameter       | 1,3 - 2 mm          |
| Ledarytterdiameter, max. | 2 mm                 | Ledarytterdiameter, min. | 1,3 mm              |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001530    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Teknikuppgifter      | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
| Teknikuppgifter Data | <a href="#">STEP</a>         |