

**CableLine
CLI T 2-15****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

CLI T-hylsan är en transparent hylsa med hög kvalitet för märkning av ledare och kablar med areor upp till 75 mm². CLI T-hylsan finns i fyra olika längder så att märkning med långa teckensträngar är möjlig. Den transparenta hylsan skyddar optimalt instickskylden mot yttre påverkan. Märkning lämplig för detta i Multicard sortimentet är TM-I. CLI T hylsor ska inte användas tillsammans med märkning MultiMark TM-I. Vi arbetar för att hitta en optimal lösning för användning av MultiMark TM-I serien.

- Större areor per hylsa
- En speciell flexibel bälgprofil säkerställer ett brett användningsområde
- TM-I-skylden kan lätt sättas in i hylsfickan innan eller efter anslutningen
- Finns i fem olika längder
- Ej lämplig för märkning med P-Ink eller STI-stift

Allmänna beställningsdata

Typ	CLI T 2-15
Art.nr.	1764240000
Artikelbeteckning	CableLine, Hylsa x 5 mm, PVC, Färgkod: transparent, Ledarytterdiameter: 4 - 10 mm
GTIN (EAN)	4032248053308
Frp	100 Stück

**CableLine
CLI T 2-15****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	5 mm	Byggbredd (tum)	0,197 inch
Höjd	15 mm	Bygghöjd (tum)	0,591 inch
Djup	13 mm	Byggdjup (tum)	0,512 inch
Nettovikt	0,51 g		

Allmänna data

Bredd	5 mm	Färgkod	transparent
Halogener	Ja	Material	PVC
Rekommenderade tillverkare	Transportväsende, Maskinbyggnad	Temperaturområde för användning	-30...80 °C
Typ av märkning	neutral		

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Ja	Ledardiameter, max.	35 mm ²
Ledardiameter, min.	4 mm ²	Ledarytterdiameter	4 - 10 mm
Ledarytterdiameter, max.	10 mm	Ledarytterdiameter, min.	4 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Meddelande om produktändring	PCN Transparent Sleeves_DE PCN Transparent Sleeves_EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD