

**VG K (standard plastförskruvning)
VG M12-1/K68****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Förskruvningar, som klarar de höga kraven för IP 68
skyddsnivå.

Allmänna beställningsdata

Typ	VG M12-1/K68
Art.nr.	1772280000
Artikelbeteckning	VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, M 12, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
GTIN (EAN)	4032248129935
Frp	100 Stück

VG K (standard plastförskruvning) VG M12-1/K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	30,5 mm	Bygglängd (tum)	1,201 inch
Nettovikt	3,5 g		

Allmänna uppgifter

Anmärkning: Skyddsklass	IP66-applikationer endast möjliga med tätningssring för gängade anslutningar. Utan tätningssring för gängade anslutningar, är endast IP54 möjligt.	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2
Förskruvningar	Metrisk	Gänga (yttre)	M 12
Gängningslängd	8 mm	Gängstigning	1,5 mm
Kabeldiameter utsidan max.	6,5 mm	Kabeldiameter utsidan min.	3 mm
Material	Polyamid 6	Normer	DIN EN 62444, EN 62444, IEC 62444
Nyckelbredd 1	15 mm	Skyddsklass	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Skyddsklass med GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Tätningssats	CR
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-30 °C
Vridmoment kontramutter, max.	3,5 Nm	Vridmoment kontramutter, min.	2,5 Nm
Vridmoment kupolmutter, max.	2,5 Nm	Vridmoment kupolmutter, min.	1,5 Nm
Vridmoment muffar, max.	3,5 Nm	Vridmoment muffar, min.	2,5 Nm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP