

**OMNIMATE Power - Powerbus series
BV/SV 7.62HP KO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration

Avbildning liknande

Kopplar bara vad som hör ihop: Rätt anslutning på rätt ställe.

Kodningselementen och förvridningssäkringarna säkerställer en entydig tilldelning av anslutningselement i tillverkningsprocessen och vid hanteringen.

Kodnings- och förvridningsskyddselementen skjuts in innan bestyckningen eller under kabelkonfektioneringen.

Alternativen hos Weidmüller: konfigurera enkelt och individuellt online i variantkonfiguratorn och få färdigt förkodat.

En felbestyckning på kretskortet eller felanslutning av anslutningselement är inte längre möjligt.

Fördelen: Ingen felsökning vid tillverkningen och ingen felhantering av användaren.

Allmänna beställningsdata

Typ	BV/SV 7.62HP KO
Art.nr.	1937590000
Artikelbeteckning	Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Koderelement, svart, Antal poler: 1
GTIN (EAN)	4032248608881
Frp	50 Stück
Produktparametrar	
Förpackning	Box

**OMNIMATE Power - Powerbus series
BV/SV 7.62HP KO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	1,58 g
-----------	--------

Packaging

Förpackning	Box	VPE-längd	25 mm
VPE-bredd	60 mm	VPE-höjd	100 mm

Materialdata

Färgkod	svart	Färgtabell (jämförbar)	RAL 9011
Lagertemperatur, min.	-25 °C	Lagertemperatur, max.	55 °C
relativ fuktighet vid lagring, max	80 %	Driftstemperatur, min.	-50 °C
Driftstemperatur, max	100 °C	Temperaturområde Montage, min.	-25 °C
Temperaturområde Montage, max.	100 °C		

Märkdata enligt IEC

testad enligt standard	IEC 60664-1, IEC 61984
------------------------	------------------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002943	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-26-92-01	eClass 7.1	27-44-92-02
eClass 8.1	27-44-92-02	eClass 9.0	27-44-04-92
eClass 9.1	27-44-04-92		

Anmärkningar**Anmärkningar**

IPC-konformitet	Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
-----------------	---

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	FL DRIVES EN MB DEVICE MANUF. EN FL DRIVES DE CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN FL HEATING ELECTR EN FL APPL. INVERTER EN FL BASE STATION EN FL ELEVATOR EN FL POWER SUPPLY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN
------------------	--



Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	Declaration of the Manufacturer
---	---

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. Weidmüller exclusively reserves the right to file for patents, utility models or designs.

© Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Dimensions without tolerances are no check dimensions

The English version is binding



		1545710000	black	BLZ-KO SW	socket block / pin header black			
		1573010000	orange	BLZ-KO OR	socket block / pin header orange			
		order number	colour	title	usage			
General tolerance: DIN ISO 2768-mK   Scale: 10:1 Supersedes: .						Cat.no.: .		
		92434/0 10.04.17 HERTEL_S		16			C 62110 Drawing no.	02 Issue no.
		Modification		Sheet 01 of 01 sheets				
			Date	Name	KO BLZ../SL .. KODIERELEMENT ACCESSORY			
		Drawn	21.05.2015	HERTEL_S				
		Responsible		HERTEL_S				
		Checked	18.04.2017	HELIS_MA	Product file: BLZ 5.08 7147			
		Approved		LANG_T				