

TM
TM 1/18 TWIN HF/HB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



TM/TF Twin dubbelsidig märkning: 0,22–2,5 mm².

Dubbla hylsor möjliggör dubbelsidig märkning av en ledare. Hylsorna kan bestyckas med två TM-I 18-skyltar, så att t.ex. ledarens ut- och ingångsbeteckning kan läsas av på ett ställe.. De transparenta halogenfria hylsorna kan användas från ledarytterdiameter 1,3 till 4,0 mm.

Allmänna beställningsdata

Typ	TM 1/18 TWIN HF/HB
Art.nr.	1891780000
Artikelbeteckning	TM, Hylsa x 5 mm, Polyetylen LD, Färgkod: transparent, Ledarytterdiameter: 2.4 - 4 mm
GTIN (EAN)	4032248504527
Frp	500 Stück

TM
TM 1/18 TWIN HF/HB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	5 mm	Byggbredd (tum)	0,197 inch
Höjd	18 mm	Bygghöjd (tum)	0,709 inch
Djup	12 mm	Byggdjup (tum)	0,472 inch
Nettovikt	0,282 g		

Allmänna data

Bredd	5 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Färgkod	transparent	Halogener	Nej
Material	Polyetylen LD	Rekommenderade tillverkare	Transportväsande, Maskinbyggnad
Temperaturområde för användning	-40...80 °C	Typ av märkning	neutral

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	2,5 mm ²
Ledardiameter, min.	1,5 mm ²	Ledarytterdiameter	2,4 - 4 mm
Ledarytterdiameter, max.	4 mm	Ledarytterdiameter, min.	2,4 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP