

**VG MS (standard kabelförskruvning av mässing)
VG M50-1/MS68****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Förskruvningar, som klarar de höga kraven för IP 68
skyddsnivå.

Allmänna beställningsdata

Typ	VG M50-1/MS68
Art.nr.	1909950000
Artikelbeteckning	VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, M 50, 9 mm, OD min. 27 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mässing, förnicklad
GTIN (EAN)	4032248536870
Frp	5 Stück

**VG MS (standard kabelförskruvning av mässing)
VG M50-1/MS68**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	61 mm	Bygglängd (tum)	2,402 inch
Nettovikt	289,6 g		

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna uppgifter

Förskruvningar	Metrisk	Gänga (yttre)	M 50
Gängningslängd	9 mm	Gängstigning	1,5 mm
Kabeldiameter utsidan max.	38 mm	Kabeldiameter utsidan min.	27 mm
Material	Mässing, förnicklad	Nyckelbredd 1	58 mm
Nyckelbredd 2	58 mm	O-Ring	NBR
Plintinsats	Polyamid	Skyddsklass	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Skyddsklass med GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Tätning	NBR
Tätningssats	CR	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Vridmoment kupolmutter, max.	41,5 Nm
Vridmoment kupolmutter, min.	38,5 Nm	Vridmoment muffar, max.	20 Nm
Vridmoment muffar, min.	16 Nm		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP