

**RIDERSERIES RCM
RCMKITP-I 115VAC 2CO LD**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


Produktillustration

Abbildung liknande

Modulsystem bestående av:

- reläsockel för montageskena
- LED-indikeringselement
- Låsbygel
- jackbart relä med spolmärkning (AC röd/DC blå)
- Märkning
- Oberoende anslutningsteknik: skruv- eller PUSH IN-anlutning

Allmänna beställningsdata

Typ	RCMKITP-I 115VAC 2CO LD
Art.nr.	8921100000
Artikelbeteckning	RIDERSERIES RCM, Reläkopplare, Antal kontakter: 2 Växlandekontakt med provknapp AgNi 90/10, Märkstyrspänning: 115 V AC, Varaktig ström: 12 A, PUSH IN
GTIN (EAN)	4032248692316
Frp	10 Stück

**RIDERSERIES RCM
RCMKITP-I 115VAC 2CO LD**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	28 mm	Byggbredd (tum)	1,102 inch
Höjd	98 mm	Bygghöjd (tum)	3,858 inch
Djup	78,3 mm	Byggdjup (tum)	3,083 inch
Nettovikt	98,4 g		

Temperaturer

Driftstemperatur, max	70 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Fuktighet	40 °C/93 % rel. fuktighet, ingen kondens	Lagertemperatur, max.	70 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Lagertemperatur	-40 °C...70 °C		

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Ingång

Märkstyrspänning	115 V AC	Märkström AC	8,8 mA
Märkeffekt	1,0 VA	Tillslags-/frånslagsspänning, typ.	92 V / 34.5 V AC
Spolmotstånd	4845 Ω ± 12 %	Statusindikering	röd LED

Utgång

Märkopplingsspänning	240 V AC	Brytspänning AC, max.	400 V
Varaktig ström	12 A	Inkopplingsströmmen	24 A / 20 ms
AC-brytförmåga (ohmsk), max.	3000 VA	DC-brytförmåga (ohmsk), max.	288 W @ 24 V
Inkopplingsfördröjning	≤ 15 ms	Frånslagsfördröjning	≤ 10 ms
min. Bryteffekt	1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V	max. Kopplingsfrekvens vid märklaster	0,1 Hz

Kontaktdata

Kontakttyp	2 Växlandekontakt med provknapp (AgNi 90/10)	Mekanisk livslängd	AC-spole 20 x 10 ⁶ brytarcykler, DC-spole 30 x 10 ⁶ brytarcykler
------------	--	--------------------	--

Allmänna uppgifter

Skena	TS 35	Provknap	Ja (låsbar)
Mekanisk indikator för brytarläge	Ja	Färgkod	svart

Isolationskoordinater

Märkspänning	250 V	Överspanningskategori	III
Nedsmutningsgrad	2	Isoleringsmaterialgrupp	IIIa
Skyddsklass	IP20	Spänningshållfasthet, ingång/utgång	2,5 KV _{eff} / 1 Min.
Kryp- och luftsträcka ingång – utgång	≥ 4 mm	Spänningstålighet för intilliggande kontakter	2,5 KV _{eff} / 1 Min.
Spänningstålighet för öppna kontakter	1,2 KV _{eff} / 1 min.	Stöthållspänning	5 kV (1,2/50 μs)

**RIDERSERIES RCM
RCMKITP-I 115VAC 2CO LD**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Ytterligare information om godkännanden/normer**

Normer	DIN EN 50178	Certifikat-nr (CSA) relä	249409-2426937
Certifikat-nr (CSA) bas	249409-2295474	Certifikat-nr (DNVGL)	TAA000011A
Certifikat-nr (cURus) relä	E224238	Certifikat-nr (cURus) bas	E223759

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik	PUSH IN	Avisoleringslängd nominellt	12 mm
Anslutningsområde, märkarea	1,5 mm ²	Anslutningsområde, min.	0,75 mm ²
Anslutningsområde, max.	1,5 mm ²	Ledardiameter, entrådlig min.	0,75 mm ²
Ledardiameter, entrådlig max.	1,5 mm ²	Ledardiameter, fintrådlig, min.	0,75 mm ²
Ledardiameter, fintrådlig, max.	1,5 mm ²	Ledardiameter, fintrådlig, max. (AWG)	AWG 16
Ledararea, fintrådlig med ändhylsor DIN 46228/4, min.	0,75 mm ²	Ledararea, fintrådlig med ändhylsa DIN 46228/4, max.	0,75 mm ²
Ledardiameter, fintrådlig med ändhylsa (DIN 46228/1), min	0,75 mm ²	Ledardiameter, fintrådlig med ändhylsaH (DIN 46228/1), max.	1 mm ²
Klingmått	6 x 3,5 mm		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001437	ETIM 4.0	EC001437
ETIM 5.0	EC001437	ETIM 6.0	EC001437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-37-16-01
eClass 6.2	27-37-16-01	eClass 7.1	27-37-16-01
eClass 8.1	27-37-16-01	eClass 9.0	27-37-16-01
eClass 9.1	27-37-16-01		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads


Broschyr/Katalog	CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	DE_PA5600_160414_002.pdf
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP

**RIDERSERIES RCM
RCMKITP-I 115VAC 2CO LD**


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar


Kopplingsbild




Graph




Graph




Graph



Graph



Dimensional drawing



**RIDERSERIES RCM
RCMKITP-I 115VAC 2CO LD**


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Ritningar

Correct handling PUSH IN connection



Wrong handling PUSH IN connection



Recommended screwdriver

