


**OMNIMATE Housing – Inbyggnadshus
TERMINALBOX
RA MCZ1.5 DKBG 1674**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Öppen minityrkapsling i radplintformat med 5 klämfjäderanslutningar. En transparent, svängbar frontplatta är till för märkningen och för skydd av potentiometer och statusindikering. De 3 övre anslutningarna kan tvärförbindas med överkopplingsbryggor. Det finns även en täckplatta för att stänga kapslingen.

Allmänna beställningsdata

Typ	RA MCZ1.5 DKBG 1674
Art.nr.	2224240000
Artikelbeteckning	Elektronikkapsling, OMNIMATE Housing – Inbyggnadshus TERMINALBOX gråbeige, Utbyggnadsram
GTIN (EAN)	4032248126262
Frp	25 Stück

OMNIMATE Housing – Inbyggnadshus TERMINALBOX RA MCZ1.5 DKBG 1674

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 8,612 g

Karakteristiska systemvärden

Utförande Utbyggnadsram Skyddsklass IP20

Materialdata

Färgkod	gråbeige	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Lagertemperatur, min.	-25 °C	Lagertemperatur, max.	55 °C
relativ fuktighet vid lagring, max	80 %	Driftstemperatur, min.	-50 °C
Driftstemperatur, max	120 °C	Temperaturområde Montage, min.	-25 °C
Temperaturområde Montage, max.	120 °C		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001284	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
eClass 8.1	27-14-91-07		

Anmärkningar

Anmärkningar

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN
Teknikuppgifter Data	PCB contour with soldering pads

Datablad**OMNIMATE Housing – Inbyggnadshus
TERMINALBOX
RA MCZ1.5 DKBG 1674**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Mounting with
8857560000 MCZ 5

