

## Anslutningselement H35,0/39D R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

### Allmänna beställningsdata

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Typ               | H35,0/39D R                           |
| Art.nr.           | <a href="#">9019330000</a>            |
| Artikelbeteckning | Ändhylsa, isolerad, 28 mm, 25 mm, röd |
| GTIN (EAN)        | 4008190048365                         |
| Frp               | 50 Stück                              |
| Förpackning       | lös                                   |

**Anslutningselement  
H35,0/39D R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |        |                 |            |
|-----------|--------|-----------------|------------|
| Bredd     | 39 mm  | Byggbredd (tum) | 1,535 inch |
| Nettovikt | 1,74 g |                 |            |

**Tekniska data**

|           |          |
|-----------|----------|
| Utförande | isolerad |
|-----------|----------|

**Ändhylsor**

|                         |             |                            |                    |
|-------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|
| Avisoleringslängd       | 28 mm       | Kontaktytans diameter (D1) | 8,3 mm             |
| Kontaktytans längd (L2) | 25 mm       | Kragdiameter (D2)          | 12,7 mm            |
| L1 i mm                 | 39 mm       | Ledardiameter              | 35 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, AWG, max | AWG 2       | Metallkapseltjocklek (S1)  | 0,2 mm             |
| Militärisk beteckning   | T 20A 033 A | Tjocklek plastkrage (S2)   | 0,4 mm             |
| färgkod                 | DIN         |                            |                    |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 |            |             |

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**Downloads**

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Broschyr/Katalog     | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>     |
| Teknikuppgifter      | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |
| Teknikuppgifter Data | <a href="#">STEP</a>                     |