



Dubbelt svivelfäste

Egenskaper och fördelar

Dessa svivelfästen installeras mellan två buntar (som ledningar, kablar, slangar, korrugerade slangar etc) för att separera dem och skydda mot nötning och förslitning. Fästet kan roteras för hand, och på så sätt kan buntarna korsas och roteras i alla vinklar som applikationen kräver. Buntbanden, som fäster buntarna, används tillsammans med fästet. De dubbla svivelfästena kan hålla kablar upp till 12,7 mm breda.

"H" profilen ger en bred kontaktyta mot kabelbuntan och minimerar på så sätt risken för att klämma och krossa buntan. Den kan ta ett stort omfång av buntdiametrar.

DSWS5 svivelfäste separerar de två buntarna med 23,6 mm medans DSWS4 svivelfäste ger en 17,8 mm separation mellan buntarna.

Denna produkt är designad för att användas med HellermannTytons T50 - T250 serie buntband.

Användningsområde

Ursprungligen utformad för att användas i fordonsindustrin, men dessa delar kan användas inom ett stort område av industrier och applikationer där buntarna behöver sitta på avstånd från godset, kombinerat med nödvändig funktionalitet för att stödja kablage i rörelse.



Distansklossarna kan roteras för hand, och på så sätt kan buntarna korsas och roteras i alla vinklar.



DSWS4, DSWS5.

Materialdata		
Material	Polyacetal (POM)	
Temperaturområde	-40°C till +85°C	
Brännbarhetsklass	UL94 HB	



Materialdata		
Material	Polyamid 6.6 värmestålig (PA66HS)	
Temperaturområde	-40°C till +105°C (+105°C i 500 tim.)	
Brännbarhetsklass	UL94 V2	




Dessa fästen är designade för att användas med breda band (sida 56).




Patentsökt





vridbar




DSWS4



DSWS5



vridbar



Teknisk tabell									
Art-nr	Typ	Längd (L)	Bredd (W)	Höjd (H)	Bunt Ø min	Bunt Ø max	Min utdragskraft (metrisk)	Material	Färg
151-06500	DSWS4	23,6	20,3	18	6	76	445	PA66HS, POM	Svart (BK)
151-06502	DSWS5	40,6	25,4	23,6	16	152	1112	PA66HS	Svart (BK)

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.