



Helagain flätad skyddsstrumpa HEGPA66

Egenskaper och fördelar

Dessa flätade skyddsstrumpor tillverkas i polyamid 6.6, ett material som har ca 10% större tråddiameter än polyester. Detta ger en starkare fläta, med en enastående nötningsbeständighet. Trots den högre styvheten, lämpar sig dessa skyddsstrumpor även för användning på oregelbundna former.

Användningsområde

Helagain flätad skyddsstrumpa HEGPA66 är idealisk för fordonsindustri såväl som för kabelskydd, maskinverktyg, robotar och automationsutrustning.

Appliceringsmetod

Fransning av flätningen kan undvikas genom att värmeklippa strumpan. För mer information om HSG0 värmekapverktyg, se slutet på detta kapitel.



Helagain flätad skyddsstrumpa i flera utföranden.

Materialdata

Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Temperaturområde	-60°C till +150°C (+200°C korta stunder)
Smältpunkt	+255°C
Täthetsgrad	n. 85%
Brännbarhetsklass	UL94 V2, FMVSS-302



Teknisk tabell

Art-nr	Typ	Bunt Ø min	Bunt Ø max	Färg	Rullängd (m)
170-40400	HEGPA6604	3	6	Svart (BK)	200
170-40600	HEGPA6606	4	8	Svart (BK)	100
170-40800	HEGPA6608	5	10	Svart (BK)	100
170-41000	HEGPA6610	7	12	Svart (BK)	100
170-41200	HEGPA6612	8	14	Svart (BK)	100
170-41600	HEGPA6616	12	18	Svart (BK)	50
170-42000	HEGPA6620	15	23	Svart (BK)	50
170-42500	HEGPA6625	18	28	Svart (BK)	50
170-43000	HEGPA6630	25	32	Svart (BK)	50
170-44000	HEGPA6640	30	44	Svart (BK)	50
170-45000	HEGPA6650	40	55	Svart (BK)	50
170-46000	HEGPA6660	50	65	Svart (BK)	50

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Finns i grå färg på begäran.

Kan kapas i alla längder.