



Grenformgods HEV

Egenskaper och fördelar


Grenformgodset är gjort för att isolera och försegla kabelförgreningar och ge skydd mot smuts och väderförhållanden.

Användningsområde

Grenformgodset är tillverkat i tuff polyolefin (XLPO), vilket erbjuder gott elektriskt och mekaniskt skydd. Det invändiga limmet ger god miljöförsegling och flambeständigheten gör formgodset passande för både inom- och utomhusanvändning. Tillgänglig för 2, 3, 4, 5 & 6 ledskablar.



Grenformgods för tvåledare HEV.



Grenformgods för tvåledare HEV.



OBS! Alla produkter som är listade har inte dessa godkännanden! För produktspecifika godkännanden se kapitlet Kompletterande Information.

Materialdata

Material	Polyolefin, kemiskt tvärbunden (POX)
Färg	Svart (BK)
Krympförhållande	upp till 3:1
Genomslagshållfasthet	15 kV/mm
Min krymptemperatur	+135°C
Temperaturområde	-55°C till +80°C
Brännbarhetsklass	ASTM D635
Godkännanden	Det Norske Veritas



Teknisk tabell

Art-nr	Typ	Rek applikation (mm ²)		H min a	H max b	J min a	J max b	Krympt				
		från	till					P ±10%	R ± 10%	S nom	HW ± 20%	JW ± 20%
2-vägsförgrening												
402-16007	216-1-B8W	2,5	10	21,0	9,4	9,0	2,8	76,5	20,0	15,0	1,6	1,6
402-23058	223-2-B8W	4	35	33,0	9,4	17,5	4,1	94,0	30,0	20,0	1,5	1,2
402-18051	218-2-B8W	50	150	49,0	22,9	20,0	7,6	119,0	34,0	30,0	3,2	3,2
402-19032	219-2-B8W	185	400	87,0	38,1	43,0	12,7	141,5	42,5	44,0	3,8	3,8
3-vägsförgrening												
403-18046	318-2-B8W	4	16	25,0	9,1	9,0	3,0	76,5	20,0	16,0	2,5	2,5
403-19056	319-2-B8W	16	35	31,0	17,5	15,0	4,6	93,5	28,5	23,0	2,9	2,9
403-20031	320-2-B8W	50	150	63,0	22,5	26,0	9,0	180,0	44,0	37,0	3,0	2,0
403-24016	324-1-B8W	150	300	90,0	34,0	35,0	14,0	200,0	50,0	54,0	3,0	2,0
403-42006	342-1-B8W2	185	400	110,0	35,0	40,0	17,5	230,0	45,0	55,0	4,0	3,5
403-41005	341-1-B8W2	240	400	125,0	59,0	50,8	25,4	283,0	71,0	75,0	3,8	3,8
4-vägsförgrening												
404-42022	442-1-B8W	2,5	10	28,0	9,0	9,0	1,8	78,0	17,0	20,0	2,7	2,0
404-08022	408-2-B8W2	4	35	35,0	12,0	15,0	3,0	95,0	24,0	22,0	2,5	2,0
404-09021	409-2-B8W2	35	70	47,4	22,9	21,5	6,4	165,0	38,1	38,1	4,1	3,3
404-18020	418-4-B8W2	70	150	60,0	22,9	30,0	6,4	202,0	38,1	38,0	4,1	3,3
404-44010	444-1-B8W2	150	300	78,7	35,6	38,1	12,5	240,0	55,0	55,0	4,0	3,5

Alla dimensioner är i diameter utom "mm²". Förbehåll för tekniska ändringar.

a okrympt

b efter fullständig krympning