




Skålat Clips

Egenskaper och fördelar

Enkel, mångsidig metod för kabelbuntning. Fästet består av två delar, dels själva fästet för montering på en panel, dels den elastiska öglan. Lämplig för förmontering, utprovning eller när kabel behöver monteras eller demonteras i efterhand. Öglan sträcks enkelt över kabelbunten och fästs i clipset. En lätt och snabb metod för kabelfixering.




Skålat clips.



Skålat clips C1 - 3

Materialdata	
Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Temperaturområde	-40°C till +85°C (+105°C i 500 tim.)
Brännbarhetsklass	UL94 V2



Fästögla R1 - 3

Materialdata	
Material	Flexibel Polyvinylklorid, kadmiumfri (PVC)
Temperaturområde	-35°C till +85°C
Brännbarhetsklass	UL94 V2

Teknisk tabell

Art-nr	Typ	Längd (L)	Längd (L2)	Bredd (W)	Bredd (W2)	Höjd (H)	Radie (R)	Hål Ø (FH)	Material	Färg
201-10010	C1	25,0	–	12,7	15,5	14,0	6,3	4,8	PA66	Svart (BK)
201-10020	C2	35,0	–	12,7	15,5	18,0	11,0	4,8	PA66	Svart (BK)
201-10030	C3	48,0	–	12,7	15,5	25,0	17,5	4,8	PA66	Svart (BK)
201-20010	R1	16,0	22,0	23,8	–	3,2	–	–	PVC	Svart (BK)
201-20020	R2	22,0	29,0	23,8	–	3,2	–	–	PVC	Svart (BK)
201-20030	R3	33,0	39,0	23,8	–	3,2	–	–	PVC	Svart (BK)

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.