



IT och IMP märkesplattor

Egenskaper och fördelar

Vid underhåll och reparationer kan IT och IMP märkesplattor märkas med etiketter skrivna i en termalskrivare. Detta är ett utmärkt sätt för ingenjörer att spåra reparationsarbeten eller för enkel märkning efter anslutning.


Design och utskrift av de självhäftande etiketterna kan göras med hjälp av vår mjukvara Tagprint Pro.

Alla kabeldiametrar kan märkas oberoende längd på valt buntband. Max bunt diameter är 7,4 mm.

Vid behov kan märkplattorna IT och IMP skrivas på direkt med T82 märkpenor. De kan också tryckas på genom en värmestämpel-process. Kontakta oss för mer information.



Säker identifiering av obegränsat antal kabelbuntdiametrar.



IT1, IMP

Materialdata	
Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Färg	Naturell (NA), Svart (BK)
Temperaturområde	-40°C till +85°C (+105°C i 500 tim.)
Brännbarhetsklass	UL94 V2



Teknisk tabell

Art-nr	E-nr	Typ	Färg	Längd (L)	Bredd (W)	Bandbr max. (G)	Förp innehåll	För etiketter
151-42119	15 164 55	IT1	Naturell (NA)	44,0	19,00	4,8	100	TAG28-16TD1
151-00062	–	IT1	Naturell (NA)	44,0	19,00	4,8	100	TAG28-16TD1
151-42159	–	IMP1.5	Naturell (NA)	38,1	19,10	4,8	100	TAG18-16TD1
151-42229	–	IMP2	Naturell (NA)	19,01	50,8	4,8	100	TAG43-16TD1
151-42259	15 164 66	IMP2.5	Naturell (NA)	19,01	63,5	4,8	100	TAG43-16TD1
151-42269	–	IMP2.5	Naturell (NA)	44,45	63,5	4,8	100	TAG43-41TD1
151-42359	15 164 68	IMP3.5	Naturell (NA)	19,01	88,90	4,8	100	TAG68-16TD1
Märkpenor T82								
500-50820	–	T82S-BK	Svart (BK)	–	–	–	2	–
500-50822	–	T82R-RD	Röd (RD)	–	–	–	2	–

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



OBS! Alla produkter som är listade har inte dessa godkännanden! För produktspecifika godkännanden se kapitlet Kompletterande Information.