

**RIDERSERIES RCL
RCLKIT 115VAC 2CO LED RT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration

Abbildung liknande

Modulsystem bestående av:

- montageskenekompatibel reläsockel
- LED-indikeringselement
- Hållarbygel
- plugin-relä
- Märkning

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|--|
| Typ | RCLKIT 115VAC 2CO LED RT |
| Art.nr. | 881010000 |
| Artikelbeteckning | RIDERSERIES RCL, Reläkopplare, Antal kontakter: 2 Växlandekontakt AgNi 90/10, Märkstyrspänning: 115 V AC, Varaktig ström: 8 A, Skruvanslutning |
| GTIN (EAN) | 4032248509621 |
| Frp | 10 Stück |

**RIDERSERIES RCL
RCLKIT 115VAC 2CO LED RT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|------------|
| Bredd | 16 mm | Byggbredd (tum) | 0,63 inch |
| Höjd | 78 mm | Bygghöjd (tum) | 3,071 inch |
| Djup | 66 mm | Byggdjup (tum) | 2,598 inch |
| Nettovikt | 67,7 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|-----------------------|---|------------------------|----------------|
| Driftstemperatur, max | 70 °C | Driftstemperatur, min. | -40 °C |
| Fuktighet | 40 °C/93 % rel. fuktighet, ingen kondens | Lagertemperatur, max. | 70 °C |
| Lagertemperatur, min. | -40 °C | Drifttemperatur | -40 °C...70 °C |
| Lagertemperatur | -40 °C...70 °C | | |

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Ingång

| | | | |
|------------------|---------------|------------------------------------|--------------------|
| Märkstyrspänning | 115 V AC | Märkström AC | 6,6 mA |
| Märkeffekt | 0,75 VA | Tillslags-/frånslagsspänning, typ. | 86.3 V / 17.3 V AC |
| Spolmotstånd | 8100 Ω ± 15 % | Statusindikering | röd LED |
| Skyddskoppling | Frihjulsdiod | | |

Utgång

| | | | |
|------------------------------|---|------------------------------|--------------|
| Märkopplingsspänning | 250 V AC | Brytspänning AC, max. | 240 V |
| Varaktig ström | 8 A | Inkopplingsströmmen | 15 A / 4 s |
| AC-brytförmåga (ohmsk), max. | 4000 VA | DC-brytförmåga (ohmsk), max. | 384 W @ 24 V |
| Inkopplingsfördröjning | ≤ 10 ms | Frånslagsfördröjning | ≤ 6 ms |
| min. Bryteffekt | 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V | | |

Kontaktdata

| | | | |
|------------|--------------------------------|--------------------|---|
| Kontakttyp | 2 Växlandekontakt (AgNi 90/10) | Mekanisk livslängd | AC-spole 5 x 10 ⁶ brytarcykler |
|------------|--------------------------------|--------------------|---|

Allmänna uppgifter

| | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|-------|
| Skena | TS 35 | Provknapp | Nej |
| Mekanisk indikator för brytarläge | Nej | Färgkod | svart |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2 | | |

Isolationskoordinater

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------|------|
| Nedsmutningsgrad | 2 | Skyddsklass | IP20 |
| Spänningshållfasthet, ingång/utgång | 5 kV _{eff} / 1min | | |

Ytterligare information om godkännanden/normer

| | | | |
|----------------------------|--------------|---------------------------|----------------|
| Normer | DIN EN 50178 | Certifikat-nr (CSA) relä | 249409-2426937 |
| Certifikat-nr (cURus) relä | E224238 | Certifikat-nr (cURus) bas | E223759 |

Skapandedatum den 11 juli 2019 19:02:35 CEST

**RIDERSERIES RCL
RCLKIT 115VAC 2CO LED RT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Anslutningsdata**

| | | | |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Ledaranslutningsteknik | Skruvanslutning | Anslutningsområde, märkarea | 2,5 mm ² |
| Anslutningsområde, min. | 0,5 mm ² | Anslutningsområde, max. | 2,5 mm ² |
| Klingmått | Gr. PH0 | | |

Klassificeringar

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001437 | ETIM 4.0 | EC001437 |
| ETIM 5.0 | EC001437 | ETIM 6.0 | EC001437 |
| UNSPSC | 30-21-19-17 | eClass 5.1 | 27-37-16-01 |
| eClass 6.2 | 27-37-16-01 | eClass 7.1 | 27-37-16-01 |
| eClass 8.1 | 27-37-16-01 | eClass 9.0 | 27-37-16-01 |
| eClass 9.1 | 27-37-16-01 | | |

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads


Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse [DE_PA5600_160414_005.pdf](#)
 Teknikuppgifter [EPLAN.WSCAD](#)

**RIDERSERIES RCL
RCLKIT 115VAC 2CO LED RT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Kopplingsbild



Graph

