

## Anslutningselement H1,0/19D ZH R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

### Allmänna beställningsdata

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Typ               | H1,0/19D ZH R                                  |
| Art.nr.           | <a href="#">9037450000</a>                     |
| Artikelbeteckning | Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 16 mm, 12 mm, röd |
| GTIN (EAN)        | 4008190493028                                  |
| Frp               | 500 Stück                                      |
| Förpackning       | lös                                            |

## Anslutningselement H1,0/19D ZH R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Mått och vikter

|           |         |                 |            |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Bredd     | 19 mm   | Byggbredd (tum) | 0,748 inch |
| Nettovikt | 0,178 g |                 |            |

### Tekniska data

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Utförande | Tvilling-ändhylsa |
|-----------|-------------------|

### Ändhylsor

|                           |                   |                            |        |
|---------------------------|-------------------|----------------------------|--------|
| Avisoleringslängd         | 16 mm             | Kontaktytans diameter (D1) | 2 mm   |
| Kontaktytans längd (L2)   | 12 mm             | Kragbredd (B)              | 3,2 mm |
| Kraghöjd                  | 5,8 mm            | L1 i mm                    | 19 mm  |
| Ledardiameter             | 1 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, AWG, max    | AWG 17 |
| Metallkapseltjocklek (S1) | 0,15 mm           | Tjocklek plastkrage (S2)   | 0,3 mm |
| färgkod                   | DIN               |                            |        |

### Klassificeringar

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 |            |             |

### Godkännanden

Godkännanden



|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

### Downloads

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Broschyr/Katalog     | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>     |
| Teknikuppgifter      | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |
| Teknikuppgifter Data | <a href="#">STEP</a>                     |

### Anslutningselement H1,0/19D ZH R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Bildliknande

