


RS 80 ADP 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Flexibel - flexiblare - profilform

Påbyggnadskapsling i profilform - den flexibla systembygglådan i färgade och transparenta plastprofiler och bärmoduler

Den perfekta blandningen av godtyckligt uppräkningsbara standardraster och millimeterexakt kapningsbar metervara ger den optimala balansen mellan flexibilitet och ekonomi:

- Rasterprofiler med standardbredder på 5 mm - 45 mm möjliggör upptagningen av alla gängse platinformat.
- Variabla bygghöjder står för maximal packningstäthet även vid stora elektroniska byggdelar.
- Olika montagevarianter gör ett direktmontage av kapslingarna lika enkel som upprästreringen på bärskenan
- Stabila täckkåpor skyddar byggruppen säkert mot yttre inverkan

Framgångsformeln: variabel profil + modulära formdelar = flexibelt kapslingskoncept med stor nyttoyta för kretskortet.

Modulkonceptet är optimalt för komponentgrupper med stort platsbehov och lönar sig framför allt vid små serier eller variabla byggarbeten.

Allmänna beställningsdata

Typ	ADP 6
Art.nr.	4167160000
Artikelbeteckning	Täckhuv, RS 80 transparent, Täckprofil, Bredd: 80.7 mm
GTIN (EAN)	4032248415120
Frp	1 m

**RS 80
ADP 6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	1 000 mm	Bygglängd (tum)	39,37 inch
Bredd	80,7 mm	Byggbredd (tum)	3,177 inch
Höjd	44,3 mm	Bygghöjd (tum)	1,744 inch
Nettovikt	311 g		

Karakteristiska systemvärden

Utförande	Täckprofil	Överkoppling	Nej
Kontakt till montageskena	Nej	Skyddsklass	IP20
Gjutbarhet	Nej		

Materialdata

Isoleringsmaterial	PA 66	Färgkod	transparent
CTI	≥ 600	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2
Lagertemperatur, min.	-25 °C	Lagertemperatur, max.	85 °C
relativ fuktighet vid lagring, max	80 %	Driftstemperatur, min.	-50 °C
Driftstemperatur, max	100 °C	Temperaturområde Montage, min.	-25 °C
Temperaturområde Montage, max.	100 °C		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 5.0	EC000886
ETIM 6.0	EC002848	UNSPSC	30-21-18-27
eClass 5.1	27-14-11-33	eClass 6.2	27-40-08-13
eClass 7.1	27-14-11-33	eClass 8.1	27-14-11-33
eClass 9.0	27-14-11-92	eClass 9.1	27-14-11-92

Anmärkningar

Anmärkningar

Anmärkningstext tekniska data

3 höjder är tillgängliga för täckprofil och ändplattor:**Montage på montageskena utan lock: TS32 = 45 mm, TS35x7.5 = 40,5 mm****Montage på montageskena med lågt lock: TS32 = 72 mm, TS35x7.5 = 67,5 mm****Montage på montageskena med högt lock: TS32 = 91 mm, TS35x7.5 = 86,5 mm****Direktmontage utan/lågt/högt lock: 17/44/63 mm****Kretskortets dimensioner:****Tjocklek: 1,6 (±0,2) mm, bredd: 67,8 (+0,2) mm****Dimension för RS-segment = PCB-längd - 4,5 mm****Dimension för ADP-segment = PCB-längd - 2 mm****Exempel:****PCB-längd 160 mm, RS = 155,5 mm, ADP = 158 mm****Godkännanden**

ROHS

Uppfyllelse

RS 80 ADP 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Downloads

Broschyr/Katalog

[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](#)[MB DEVICE MANUF. EN](#)[CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN](#)[FL MACHINE SAFETY EN](#)[FL 72H SAMPLE SER EN](#)[PO OMNIMATE EN](#)

RS 80
ADP 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

