

**TERMOPTO**  
**TOS 24VDC/230VAC 0,1A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

TERMOPTO optokopplare , 5 till 48 V DC 0,1 A  
utgångsvariant,  
med AC- eller DC-ingång. Dessa finns i olika utföranden:

- med skruvanslutning,
- i 6,1 mm bredd,
- med olika ingångsskyddskretsar (frijulsdiod, varistor),
- jackbara överkopplingar
- sluten byggform

**Allmänna beställningsdata**

Typ	TOS 24VDC/230VAC 0,1A
Art.nr.	<a href="#">8951120000</a>
Artikelbeteckning	TERMOPTO, optokopplare, 1 Slutande (Triac (nollpunktsbrytare)), Märkstyrspänning: 24 V DC $\pm 20\%$ , Märkkopplingsspänning: 24...230 V AC, Varaktig ström: 100 mA, Skruvanslutning
GTIN (EAN)	4032248741892
Frp	10 Stück

**TERMOPTO  
TOS 24VDC/230VAC 0,1A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	6,1 mm	Byggbredd (tum)	0,24 inch
Höjd	74,4 mm	Bygghöjd (tum)	2,929 inch
Djup	55 mm	Byggdjup (tum)	2,165 inch
Nettovikt	20,5 g		

**Temperaturer**

Driftstemperatur, max	60 °C	Driftstemperatur, min.	-20 °C
Fuktighet	5-95 % rel. fuktighet, T <sub>u</sub> = 40 °C, ingen kondensbildning	Lagertemperatur, max.	80 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C	Drifttemperatur	-20 °C...60 °C
Lagertemperatur	-40 °C...80 °C		

**Sannolikhet för störning**

MTTF	2 500 år
------	----------

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Styrsida**

Märkstyrspänning	24 V DC ±20 %	Märkstyrström	3,6 mA DC
Märkeffekt	≤ 80 mW	Inkopplings-/frånslagsspänning	19.2 V / 6 V DC
Skyddskoppling	Varistor, Skydd mot polförväxling		

**Belastningssida**

Märkopplingsspänning	24...230 V AC	Varaktig ström	100 mA
Märkopplingsström	100 mA	Belastningskategori	AC1
Inkopplingsfördröjning	≤ 10 ms	Frånslagsfördröjning	< 12 ms
Spänningsfall vid max. last	< 1,8 V	Läckström	< 1 mA
Kortslutningssäker	Nej	Skyddskoppling lastsida	Varistor, RC-länk
Kopplingsfrekvens, max. (DC- manöverspänning)	10 Hz		

**Kontaktdata**

Kontakttyp	1 Slutande (Triac (nollpunktsbrytare))
------------	---

**Allmänna uppgifter**

Skena	TS 35	Färgkod	svart
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

**TERMOPTO**  
**TOS 24VDC/230VAC 0,1A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Isolationskoordinater**

Märkspänning	300 V	Nedsmutningsgrad	2
Överspänningskategori	III	Kryp- och luftsträcka styrsida - belastningssida	> 3 mm
Spänningstålighet styrsida - lastsida	1,2 kV <sub>eff</sub> / 1 min.	Stöthållspänning	4 kV (1,2/50 µs)
Skyddsklass	IP20		

**Ytterligare information om godkännanden/normer**

Normer	DIN EN 50178, IEC 62314, UL508	Certifikat-Nr. (cULus)	E223474
--------	--------------------------------	------------------------	---------

**Anslutningsdata**

Ledaranslutningsteknik	Skruvanslutning	Avisoleringslängd nominellt	9 mm
Åtdragningsmoment, min.	0,4 Nm	Åtdragningsmoment, max.	0,6 Nm
Anslutningsområde, märkarea	2,5 mm <sup>2</sup>	Anslutningsområde, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Anslutningsområde, max.	4 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, AWG, min.	AWG 20
Ledardiameter, AWG, max	AWG 12	Ledardiameter, entrådig min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, entrådig max.	4 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, fintrådig, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, fintrådig, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, fintrådig, min. (AWG)	AWG 20
Ledardiameter, fintrådig, max. (AWG)	AWG 12	Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max.	1,5 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa (DIN 46228/1), min	0,5 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsaH (DIN 46228/1), max.	1,5 mm <sup>2</sup>	Klingmått	6 x 3,5 mm

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC001504	ETIM 4.0	EC001504
ETIM 5.0	EC001504	ETIM 6.0	EC001504
eClass 5.1	27-27-09-90	eClass 6.2	27-27-09-90
eClass 7.1	27-27-09-90	eClass 8.1	27-27-09-90
eClass 9.0	27-37-16-04	eClass 9.1	27-37-16-04

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**Downloads**

Användardokumentation	<a href="#">Operating Instructions</a>
Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN</a>
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">DE_PA_5600_160301_001.pdf</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>


Skapandedatum den 11 juli 2019 19:56:11 CEST

Katalogversion 07.06.2019 / Tekniska ändringar förbehållna


3

**TERMOPTO  
TOS 24VDC/230VAC 0,1A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Ritningar****Kopplingsbild**

Schaltsymbol


**Dimensional drawing**

**TERMOPTO  
TOS 24VDC/230VAC 0,1A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Ritningar**

**Miscellaneous**



Typnycklar