



ShrinkKit 321 finns som 3 olika sortimentslådor; ShrinkKit 321 Universal, ShrinkKit 321 Basic och ShrinkKit 321-A (dubbelväggig kryppslang med lim).

Med det stora krympförhållandet på 3:1 kan dessa produkter ersätta flera olika storlekar på kryppslangar genom att de passar för i stort sett alla kryppslangapplikationer. Det är lätt att välja rätt produkt eftersom kryppslangarna är tydligt märkta vid varje fack med storlek, längd och innehåll.



Rätt slanglängd till hands vid alla slags applikationer: ShrinkKit 321 Universal, ShrinkKit 321-A och ShrinkKit 321 Basic.

ShrinkKit 321 Universal

Egenskaper och fördelar

Den praktiska sortimentslådan passar till i stort sett alla typer av kryppslangapplikationer. Det stora urvalet av storlekar, färger och längder passar för en mängd olika applikationer: isolering, böjskydd eller märkning. Krympförhållandet på 3:1 klarar i stort sett alla underlag av varierande diametrar.

Innehåll

Sortimentslådan innehåller ett stort urval kryppslang av varierande storlek och färg. Dess optimala krympförhållande på 3:1 kompenserar behovet av många olika storlekar på kryppslangar. En diameter som sträcker sig från 1 mm till 20 mm kan täckas av ShrinkKit 321 Universal.



Krympförhållande 3:1 för ett stort urval av applikationer.

Materialdata

Material	Polyolefin, tvärbunden (POX)
Krympförhållande	3:1
Längdkrympning	+5%/-10% max
Min krymptemperatur	+90°C
Temperaturområde	-55°C till +135°C
Skyddsklass	B (VDE 0530)
Genomslagshållfasthet	20 kV/mm uppfyller ASTM D 2671
Brännbarhetsklass	Självsäckande (ej transparent)

Teknisk tabell

Art-nr	E-nr	Fack	Okrympt Ø (D)	Krympt Ø (d) max.	Längd (L)	Färg	Antal slangar
380-03002 ShrinkKit 321 Universal	0777171	1	6	2	60	Svart (BK)	50
		2	12	4	100	Svart (BK)	15
		3	24	8	200	Svart (BK)	10
		4	6	2	60	Grön-Gul (GNYE)	50
		5	3	1	50	Transparent (CL)	100
		6	3	1	50	Svart (BK)	100
		7	12	4	100	Transparent (CL)	15
		8	12	4	100	Röd (RD)	15
		9	3	1	50	Röd (RD)	100
		10	3	1	40	Blå (BU)	100
		11	3	1	40	Grön-Gul (GNYE)	100
		12	1.5	0.5	40	Svart (BK)	75
		12	1.5	0.5	40	Grön-Gul (GNYE)	75
		13	6	2	60	Blå (BU)	50
		14	6	2	60	Röd (RD)	50
		15	6	2	60	Transparent (CL)	50
		16	12	4	170	Grön-Gul (GNYE)	10
17	12	4	170	Blå (BU)	10		

Föjp innehåll

**Ny standard:
Krympförhållande 3:1**

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



ShrinkKit 321-A

Egenskaper och fördelar

ShrinkKit 321-A är en dubbelväggig krympslang med lim och med krympförhållande 3:1. Sortimentsslådan är perfekt vid montering och för märkning. Innerväggen smälter när den värms upp och tvingas in i glipor. När krympslangen sedan kyls ned bildar limmet ett skydd mot fukt och skyddar på så sätt komponenterna. De svarta slangarna används främst för att skydda kontaktorer och skarvar, den transparenta slangerna är perfekt för att skydda etiketter och märkningar. ShrinkKit 321-A täcker ett stort urval av applikationer tack vare sitt höga krympförhållande på 3:1. Slådan kan återanvändas när krympslangarna är slut, och mellanväggarna kan enkelt flyttas för att passa andra behov.

Innehåll

Denna välutrustade sortimentslåda innehåller ett stort urval krympslang sorterade i olika längder. Fyra olika storlekar finns i svart och transparent.



ShrinkKit 321-A: permanent skydd av märkningslösningar.



ShrinkKit 321-A.

Materialdata	
Material	Polyolefin, tvärbunden (POX)
Krympförhållande	3:1
Längdkrympning	+1%/-15% max
Min krymptemperatur	+110°C
Temperaturområde	-55°C till +110°C
Genomslagshållfasthet	11,8 kV/mm uppfyller ASTM D 2671
Brännbarhetsklass	Självsäckande yttervägg (endast svart)

Teknisk tabell

Art-nr	E-nr	Fack	Okrympt Ø (D)	Krympt Ø (d) max.	Längd (L)	Färg	Antal slangar
380-03003 ShrinkKit 321-A	0777172	1	24	8	200	Svart (BK)	5
		2	12	4	65	Transparent (CL)	15
		3	6	2	50	Svart (BK)	20
		3	6	2	50	Transparent (CL)	20
		4	12	4	65	Svart (BK)	15
		5	3	1	50	Svart (BK)	50
		5	3	1	50	Transparent (CL)	50
		6	6	2	35	Svart (BK)	30
		6	6	2	35	Transparent (CL)	30
		7	24	8	200	Transparent (CL)	5
		8	12	4	100	Svart (BK)	15
		9	12	4	100	Svart (BK)	15
		10	12	4	100	Transparent (CL)	15
		11	3	1	40	Svart (BK)	50
11	3	1	40	Transparent (CL)	50		

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Nyhet: Med lim



ShrinkKit 321 Basic

Egenskaper och fördelar

Denna praktiska sortimentslåda passar alla montörer. Krympslangens stora krympförhållande på 3:1 kompenserar behovet av olika storlekar på krympslangar. En applikation som ska täcka storlekar från 1 mm till 16 mm kan täckas med ShrinkKit 321 Basic.

Innehåll

Sortimentslådan innehåller ett stort urval av svarta krympslangar i 5 olika storlekar av olika längd.



ShrinkKit 321 Basic.

Materialdata

Material	Polyolefin, tvärbunden (POX)
Krympförhållande	3:1
Längdkrympning	+5%/-10% max
Min krymptemperatur	+90°C
Temperaturområde	-55°C till +135°C
Genomslagshållfasthet	20 kV/mm uppfyller ASTM D 2671
Brännbarhetsklass	Självsäckande

Teknisk tabell

Art-nr	E-nr	Fack	Okrympt Ø (D)	Krympt Ø (d) max.	Längd (L)	Färg	Antal slangar
380-03001 ShrinkKit 321 Basic	0777170	1	1.5	0.5	35	Svart (BK)	50
		2	6	2	35	Svart (BK)	30
3		3	1	35	Svart (BK)	25	
4		6	2	35	Svart (BK)	15	
5		6	2	35	Svart (BK)	15	
6		3	1	35	Svart (BK)	25	
7		1.5	0.5	35	Svart (BK)	50	
8		18	6	80	Svart (BK)	5	
Förp innehåll		8	12	4	80	Svart (BK)	5

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.