



### CT och BHT serien för enhålsmontage

#### Egenskaper och fördelar

Eftersom bandet är räfflat på både in- och utsidan går det enkelt att montera även i trånga och skymda utrymmen. BHT-serien har runt huvud för att användas vid applikationer där utseendet är viktigt, CT-, LHT- och SHT-serierna har ett fyrkantigt huvud vilket är optimalt för användning i trånga utrymmen.

Före sista åtdragning kan dessa band öppnas för att montera dit extra kablar. Efter att bandet är definitivt åtdraget (med hjälp av verktyg) låses bandet fast på plats.

#### Användningsområde

Dessa buntband för enhålsmontage används främst för fordon, transport och entreprenadsmaskiner. Bra för användning till applikationer där man kommer åt båda sidorna på hålet, ex vid ramsida.




BHT375 används för enhålsmontage av kablar etc.

Materialdata	
Material	Polyamid 6.6 värmetålig (PA66HS)
Temperaturområde	-40°C till +105°C (+145°C i 500 tim.)
Brännbarhetsklass	UL94 V2




#### Teknisk tabell

Art-nr	Typ	Längd (L)	Bredd (W)	Bunt Ø max	Min draghållf (N)	Material	Färg	Verktyg
Med centrerering								




150-20395	<b>BHT203</b>	200	7,6	50	700	PA66HS	Svart (BK)	6-10
150-37595	<b>BHT375</b>	375	7,6	100	700	PA66HS	Svart (BK)	6-10

#### Utan centrerering



150-20396	<b>BHT203M</b>	200	7,6	50	700	PA66HS	Svart (BK)	6-10
150-47595	<b>BHT375M</b>	375	7,6	100	700	PA66HS	Svart (BK)	6-10



132-20360	<b>CT203</b>	200	7,6	50	700	PA66HS	Svart (BK)	6-10
132-37540	<b>CT375</b>	375	7,6	100	700	PA66HS	Svart (BK)	6-10
132-00000	<b>LHT370</b>	370	7,6	106	535	PA66	Svart (BK)	6-10
132-00200	<b>DE863220</b>	300	6	80	135	PA66HS	Svart (BK)	6-10

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.