



Buntband med kantclips för godstjocklek 3,0 till 6,0 mm

EdgeClip typerna är framtagna som 2-part fixeringsband och finns för metalltjocklekar från 3,0 mm till 6,0 mm. Detta innebär att fästena kan roteras, både vid inpassning som vid installering, för att få bästa möjliga position för buntbandsfästet. Kombinerat med våra OS-band (med slät insida) passar de för små buntdiametrar på 1,0 mm t ex ledningstrådar.

Verktyg	Sifferkod
MK3SP	1
MK3PNSP2, MK7P	2
MK7	3
MK7HT	4
MK20	5
MK6	6
MK9P, MK6PN	7
MK9	8
MK9HT	9
MK21	10

För mer information om HellermannTytons verktyg, se kapitlet Monteringsverktyg och tillbehör sida 394.



För mer EdgeClip produkter, se kapitel 1.4, sida 133.

Andra kombinationer mellan band och fäste kan fås på begäran. Kontakta oss för mer information.

Teknisk tabell

Art-nr	Typ	Längd (L)	Bredd (W)	Bunt Ø max	Min draghållf (N)	Material		Verktyg	Skiss
						Buntb	Fäste		
2-delad, godstjocklek 3,0 - 6,0 mm									
156-04602	T50ROSEC19	200	4,6	45	225	PA66HS	PA66HIRHS	1-5	
156-00020	T50ROSEC20	200	4,6	45	225	PA66HS	PA66HIRHS	1-5	
156-00006	T50ROSEC23	200	4,6	45	225	PA66HS	PA66HIRHS	1-5	
156-00007	T50ROSEC24	200	4,6	45	225	PA66HS	PA66HIRHS	1-5	

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.